

双耳环支座

LBN-12/16

产品代号: 6058

★ 核心产品范围

FESTO

用于耳轴安装, 气缸型号 ESN, DSN, ESNU, DSNU, ADVU,
AEVU.



技术参数

特性	值
尺寸	12/16
装配位置	任意
耐腐蚀等级 CRC	1 - 低腐蚀影响
环境温度	-40 ... 150 ° C
产品重量	40 g
材料备注	不含有黄铜和PTFE 符合 RoHS
材料信息, 安装件	钢 经过电镀
材料信息, 安装销	钢 经过电镀
材料信息, 锁	弹簧钢, 经过电镀