





ISE70/71, Pressostat numérique à affichage tricolore pour l'air ISE71-F02-L2

Fiche technique

General series information

- Affichage angulaire.
- Affichage rotatif.
- 3 modes de réglage.
- Compatible IO-Link.
- Plage de pression: 0 à 1.6 MPa.









Pressostat pneumatique

Spécifications standards

Plage de pression	ISE71 (0 à 1.6 MPa)
Raccordement	F02 (G 1/4)
Output Specification	L2 (IO-Link : Sortie de commutateur 1 + Sortie de commutateur 2 [Sortie de commutateur : type de commutation NPN ou PNP])
Unités	Avec fonction de sélection de l'unité
Câble	Sans
Fixation	Sans
Manuel d'utilisation/Certificat d'étalonnage	Manuel d'utilisation
Température ambiante max.	50 °C
Température ambiante min.	0 °C
Alimentation générale	18 to 30 VDC (IO-Link), 12 to 24 VDC (sortie de commutateur)
Normes	CE
Temps de réponse	1.5 s max
Protection	IP67
Répétitivité	±0.5 % F.S.
Consommation électrique	35 mA max.
Fluide compatible	Air, gaz non corrosif, gaz ininflammable

Plage de pression nominale	0 à 1 .6 MPa
Pression d'épreuve	2.4 MPa
Nombre d'écrans	Écran à triple affichage



Information supplémentaire

Catalogue	ISE7xG-C_FR.pdf
Déclaration de conformité	newDoC_ISE70_71_TF1Y082EN.pdf
Manuels d'installation	IM_ISE70_71_TF2Z062FR.pdf IM_ISE70_71_TF2Z062EN.pdf
Operation manuals	OM_ISE70_71_OMW0002EN-E.pdf OM_ISE70-71-AB_QUICKGUIDE.pdf OM_ISE70-71xI2_OMV0004EN-I.pdf ISE7G_Quickguide.pdf