


VIP-2/SC/D37SUB/M/SO - 端子模块

2900786

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2900786>



请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。



VARIOFACE接口模块，采用螺钉连接方式，带微型D-SUB公头排针连接器，可安装在NS 35导轨上，37位

优势

- 这些VARIOFACE模块可与相应的前适配器组合应用

商业数据

订货号	2900786
包装单位	1 pc
最小订货量	1 pc
销售关键代码	DK211H
产品关键代码	DK211H
目录页面	页码481 (C-5-2019)
GTIN	4046356545082
单件重量（含包装）	206 g
单件重量（不含包装）	206 g
原产地	US

VIP-2/SC/D37SUB/M/SO - 端子模块

2900786

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2900786>



技术数据

产品属性

产品类型	接口模块
产品系列	VARIOFACE Professional
位数	37
通道数目	16

电气特性

额定电压 U_N	25 V AC
	60 V DC
每条支路的最大载流量	2 A

所支持的控制器 HONEYWELL Experion PKS C300/C-Series

适用的I/O卡件	TDIL01 (non-redundant)
	TDIL11 (redundant)
	TDOB01 (non-redundant)
	TDOB11 (redundant)
	TAIX01 (non-redundant)
	TAIX11 (redundant)
	TAOX01 (non-redundant)
	TAOX11 (redundant)

连接数据

现场侧

连接符合标准	IEC / EN
连接方式	螺钉连接
剥线长度	8 mm
螺纹	M 3
刚性导线横截面	0.2 mm² ... 4 mm²
柔性导线横截面	0.2 mm² ... 2.5 mm²
可连接导向横截面 AWG	24 ... 12

控制系统侧

连接方式	D-SUB针式连接器
连接量	1
位数	37

信号处理

状态显示	无
状态显示	否

尺寸

产品尺寸

VIP-2/SC/D37SUB/M/SO - 端子模块



2900786

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2900786>

宽度	101 mm
高度	65.5 mm
深度	45.1 mm

材料规格

颜色	灰色 (RAL 7042)
阻燃等级，符合UL 94	V0
外壳绝缘材料	聚酰胺PA非加强型

环境和真实条件

环境条件	
环境温度（运行）	-20 °C ... 50 °C
环境温度（存放/运输）	-20 °C ... 70 °C

标准和规范

标准/规程	DIN EN 50178
-------	--------------

安装

安装类型	DIN导轨安装
安装位置	任意

说明

概述	标准电缆或无卤素电缆
操作注意事项	必须遵守安装指南的规范 (见下载)，确保正确使用。针对应用或用于第三方产品时，必须同时遵守相应第三方制造商的规范以及安全和警告说明。


VIP-2/SC/D37SUB/M/SO - 端子模块



2900786

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2900786>

图纸



VIP-2/SC/D37SUB/M/SO接线图

2900786

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2900786>

认证

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2900786>

 CSA 认证ID: 2122203	额定电压U _N	额定电流I _N	接线容量AWG	接线容量mm ²
	105 V	2 A	28 - 14	-

 cUL认证 认证ID: E238705	额定电压U _N	额定电流I _N	接线容量AWG	接线容量mm ²
	125 V	2 A	30 - 12	-

 UL认证 认证ID: E238705	额定电压U _N	额定电流I _N	接线容量AWG	接线容量mm ²
	125 V	2 A	30 - 12	-

 CSAus 认证ID: 2122203	额定电压U _N	额定电流I _N	接线容量AWG	接线容量mm ²
	105 V	2 A	28 - 14	-

VIP-2/SC/D37SUB/M/SO - 端子模块



2900786

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2900786>

分类

ECLASS

ECLASS-12.0	27141152
ECLASS-13.0	27141152

ETIM

ETIM 9.0	EC002780
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

产品环境合规性

EU RoHS	
符合《欧盟RoHS物质指令要求》	是
已知的豁免条款	6(c)
China RoHS	
Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50 相关产品的中国RoHS声明表，请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品，不需要出具中国RoHS声明表。
EU REACH SVHC	
《REACH候选物质注释》（CAS编号）	Lead（CAS编号: 7439-92-1）
SCIP	25b23bc3-da0f-48f9-907d-c2a9da7184cd