



Presentazione

Gamma prodotto	Altivar
Tipo di prodotto o componente	ATV61 resistenza di frenatura ATV71 resistenza di frenatura
Compatibilità gamma	Altivar 312 Altivar 61 Altivar 71 Lexium 32 Lexium 32i Lexium 52
Compatibilità prodotto	ATV71WD37N4 ATV312HD11M3 ATV312HD15M3 LXM32MD85N4 LXM32MC10N4 ATV61WD45N4 ATV61WD45N4C ATV61HD11M3X ATV61HD37N4 ATV61HD55Y ATV61HD75Y ATV71HD11M3X ATV71HD37N4 ATV71HD45Y ATV71HD55Y
Potenza continua	1000 W
Potenza media disponibile	1.15 kW a 40 °C 1 kW a 50 °C
Valore ohmico	10 Ohm

Caratteristiche tecniche

Collegamento elettrico	Cavo nudo con M6 vite per comando <= 2,5 mm ² morsetto (AWG 14) per interruttore di controllo temperatura
Tipo di protezione	Protezione termica tramite interruttore di azionamento o interruttore termico a 120°C
Tensione nominale di impiego [Ue]	24 V DC 0.1 A 250 V AC 1 A
Resistenza contatto	<= 60 μΩ
Peso prodotto	11 kg

Ambiente

Temperatura ambiente di funzionamento	0...50°C
Temperatura di stoccaggio	-25...70°C
Grado di protezione IP	IP20

Garanzia contrattuale

Periodo	18 mesi
---------	---------

Gruppo di frenatura resistivo

Dimensioni

