

CARACTERÍSTICAS

- Bajo consumo
- Avisador luminoso de xenón de salida alta
- Diseño resistente que garantiza su durabilidad
- Versión de montaje de tres puntos

Avisador luminoso de xenón ámbar RS Pro, 10 → 100 V dc, intermitente, montaje

Código RS: 235-988



Los productos con aprobación profesional RS le proporcionan piezas de calidad profesional en todas las categorías de productos. Nuestra gama de productos ha sido probada por ingenieros y proporciona una calidad comparable a las marcas líderes sin pagar un precio superior.

Descripción del

Este avisador luminoso de xenón de tensión múltiple de bajo consumo de corriente de nuestra propia Marca RS Pro es ideal para vehículos alimentados por batería como carretillas elevadoras. El avisador luminoso de xenón de tensión múltiple resistente a la intemperie tiene un índice de protección IP65 y admite cables de superficie de entrada lateral, lo que lo convierte en ideal para aplicaciones industriales.

Especificaciones

Velocidad de destello nominal	75 por minuto
Tipo de bombilla	Xenón
Efecto de luz	Intermitente
Color de lente	Ámbar
Tipo magnético	No
Color de la carcasa	Negro
Lámpara incluida	Sí
Multifunción	No
Número de LED	1
Características especiales	Perfil bajo y diseño compacto

Especificaciones

Tensión de alimentación	10VDC a 100VDC
Salida de luz	Alto
Tipo actual	dc
Consumo de corriente	100 mA, 130 mA, 215 mA, 395 mA, 460 mA

Especificaciones mecánicas

Dimensiones	130mm (h)
Diámetro de base	150mm
Estilo de montaje	Montaje superficial

Especificaciones del entorno de

Temperatura máxima	-30°C
Temperatura mínima	+50°C

Categoría de protección

Índice de protección IP	PI 56
-------------------------	-------

Aprobaciones

Se cumplen los estándares	EMC (ECE R10), compatible con RoHS
---------------------------	------------------------------------



Dimensions (mm):

