




Tube coaxial pour capteurs de niveau

LR COAX TUBE NPT L1600



1 bride de fixation pour pièce de centrage

CRN

| Application                                |                                                                                                               |          |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Version                                    | pour capteurs de niveau LR                                                                                    |          |
| Température du fluide [°C]                 | -40...200                                                                                                     |          |
| Tenue en pression                          | 16 bar                                                                                                        | 1,6 MPa  |
| Résistance à la dépression                 | -1000 mbar                                                                                                    | -0,1 MPa |
| PMSA pour des applications selon NEC [bar] | 16                                                                                                            |          |
| Données mécaniques                         |                                                                                                               |          |
| Poids [g]                                  | 875                                                                                                           |          |
| Matières                                   | Tube coaxial: inox (1.4301/304); pièce de centrage: PPS fibre renforcée; bride de fixation: inox 1.4310 (301) |          |
| Raccordement capteurs                      | taraudage G 3/4 taraudage                                                                                     |          |
| Raccord process                            | taraudage 3/4" NPT filetage extérieur                                                                         |          |
| Longueur L [mm]                            | 1600                                                                                                          |          |
| Remarques                                  |                                                                                                               |          |
| Unité d'emballage                          | 1 pièces                                                                                                      |          |