

COFFRET 1/4 – 1/2. OGV® 100PCS

RSL.151-EP100PB



Comprenant :

- 1 x cliquet ¼ « low profil » : RL.151.
 - 12 x douilles ¼, 6 pans :
R.HT. 4 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm.
 - 7 x douilles longues 1/4 , 6 pans :
R.LAT. 6 - 8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm.
 - 2 x rallonges ¼. L 55mm : R.209ST - L 100mm : R.210ST
 - 1 x cardan ¼ : R.240AT.
 - 1 x poignée tournevis : R.236BT.
 - 1 x poignée coulissante : R.120AT.
 - 7 x douille-embouts Torx : RX.T 8 - 10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30 mm.
 - 4 x douille-embouts Hex : RT.T 3 - 4 - 5 - 6 mm.
 - 2 x douille-embouts plat : RS.T 4 - 7 mm.
 - 2 x douille-embouts PZ : RD.T 1T – 2T . PZ1 - PZ2.
 - 2 x douille-embouts PH : RP.T 1T – 2T / PH1 - PH2.
 - 1 x cliquet ½ « low profil » : SL.151.
 - 17 x douilles ½, 6 pans :
S.HT 10 - 11 - 12 -13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32 mm.
 - 6 x douilles longues ½, 6 pans : S.HLAT 13 - 14 - 15 - 17 - 19 - 22 mm.
 - 1 x cardan 1/2 : S.240AT.
 - 2 x rallonges ½. L 130 mm : S.210ST - L 250mm : S.215ST.
 - 1 X douille 1/2 porte-embout 5/16 : S.236T
 - 1 X augmentateur « 3 voies » 3/8 – 1/2 : J.235TW
 - 2 x douilles pour bougies ½ : 16 mm B.S16A1T – 21 mm B.S21A2T
 - 18 x embouts : XZN-6,8,10,12 ; PH-3,4, ; Plat-8-12 ; 6 pans-8,10,12,14 ; PZ-3,4 ; TX-40,45,50,55
 - 1 x coffret taille L :
- Fermé = 1,5 module.
Ouvert = 3 modules.



SKU	SKU Desc	EAN Code	RRP
RSL.151-EP100PB	COFFRET 1/4 – 1/2. OGV® 100PCS	3662424112621	€xx.xx