

dataSheet

Art.nr.: 92.232.2060.2

Kabelsett GST18i3K1BS 15H 20WS

Skjøtekabel HAN - HUN, lengde 2m, GST18i3, 3 pol, 250V/16A, kabeltype S05Z1Z1, halogenfri, tverrsnitt 1,5 mm², farge på koding: hvit, farge på kabel: hvit



Art.nr.:	92.232.2060.2
EAN	4015573417328
IblPackagingUnit	1 Piece

Godkjennelser



Tekniske data

Generelt

Nominelt strømforbruk	16 A
Nominell spenning	250 V
Nominell impulsspenning	4 kV
Forurensingsgrad	2
Mekanisk koding	Code 1
Låsbar	Ja
Fargekoding / kontaktbrett	Hvit
Merking av poler	
Farge på innkapsling inklusive strekkavlasting	Hvit

Modell

Antall poler	3
Nominelt ledertverrsnitt	1,5 mm ²
Beskyttelsesgrad (IP)	IP20
Kabeltype	H05Z1Z1-F
Kabelfarge	Hvit
Kabeldiameter	8 mm
Kabelversjon	HAN - HUN
Type festekabler	Skjøtekabel
Versjon kabel ende 1	
Versjon kabel ende 2	

Materiale

Overflatens utførelse	Tinnplettert
Halogenfri	Ja
Kontinuerlig temperatur for kabel	70 °C
Isolerte komponenter ved kontinuerlig driftstemperatur	100 °C

Dimensjoner

Total lengde	2 m
--------------	-----

Tilbehør

Art.nr.:	Type	Beskrivelse
05.561.3653.0	Deksel GST18I3VS B WS	Deksel for HUN GST18i3, hvit
05.561.3653.1	Deksel GST18I3VS B SW	Deksel for HUN GST18i3, sort
05.564.5353.0	Deksel GST18I	Deksel 12 pol for GST18i3-6
05.564.5353.2	Deksel	
05.587.3156.0	Skyvelås (G)ST18 WS	Lås for kabel til kabel sammenkopling GST18i3-5, hvit
05.587.3156.1	Skyvelås (G)ST18 SW	Lås for kabel til kabel sammenkopling GST18i3-5, sort
05.594.4250.0	Deksel ST18/3B + GST18I3 ST WS	
05.594.4253.0	Deksel ST18/3B + GST18I3 ST WS	
06.561.7853.0		

Tegninger

