

CARACTERISTIQUES

- Les dents à angle droit s'agrippent dans toutes les directions
- Languette et canal de positionnement de rainure sous-coupés
- La fixation élimine la défaillance de l'écrou et du joint de boulon
- Bord renforcé pour minimiser la rupture de la contrainte
- La poignée des dents traitées à chaud est meilleure et dure plus longtemps

Pinces à pompe à eau 120 mm de RS Pro

RS code commande : 216-6039



Les produits homologués par RS vous apportent des pièces de qualité professionnelle dans toutes les catégories de produits. Notre gamme de produits a été testée par des ingénieurs et fournit une qualité comparable aux plus grandes marques sans avoir à payer un prix élevé.

Description du produit

Ces pinces utilitaires ajustables de RS Pro sont un complément essentiel pour les professionnels et les passionnés. La conception de joint de boîte permet une prise ferme et ajustable sur divers types de tuyaux et de fixations. La poignée est même dotée de huit positions de réglage avec une capacité d'ouverture de mâchoire de 108 mm pour une polyvalence maximale.

Caractéristiques

| | |
|--------------------------|--|
| Type de pince | Pinces multiprises |
| Matériau | Acier C1080 |
| Poignée en forme de Span | 49mm |
| Nombre de réglages | 8 |
| Applications | Mécanique. Plombiers. Techniciens de maintenance |

Spécifications mécaniques

| | |
|----------------------|--------------|
| Longueur de mâchoire | 65mm |
| Longueur totale | 419.9mm |
| Poids | 1424 grammes |
| Epaisseur de joint | 15mm |

