

ST-SILED 12-UK 4 - 保险丝插头



0921024

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/0921024>

请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。



保险丝插头，标称工作电压: 12 V，额定电流: 6.3 A，接线方式: 直插式连接，深度: 45.7 mm，宽度: 6.1 mm，高度: 33.1 mm，颜色: 黑色

商业数据

订货号	0921024
包装单位	50 pc
最小订货量	1 pc
销售关键代码	BE1Z3X
产品关键代码	BE1Z3X
目录页面	页码508 (C-1-2019)
GTIN	4017918010287
单件重量（含包装）	5.88 g
单件重量（不含包装）	5.88 g
原产地	PL

ST-SILED 12-UK 4 - 保险丝插头



0921024
<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/0921024>

技术数据

说明

操作注意事项	如果保险丝失效，后续电路依旧有微弱电流。
--------	----------------------

产品属性

产品类型	保险丝
------	-----

电气特性

额定电流 I_N	6.3 A
熔断器	G / 5 x 20
LED电压范围	5 V AC ... 15 V AC

输入数据

LED电压范围	5 V AC ... 15 V AC
---------	--------------------

连接数据

标称电流	6.3 A
最大负载电流	6.3 A
额定电压	12 V

尺寸

宽度	6.1 mm
高度	33.1 mm
深度	45.7 mm

材料规格

颜色	黑色 (RAL 9005)
阻燃等级，符合UL 94	V2
绝缘材料组	CTI 600
绝缘材料	PA
低温下的静态绝缘材料应用	-60 °C
绝缘材料的温度指数 (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21))	125 °C
绝缘材料相对温度指数 (电气，UL 746 B)	130 °C
铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R22	HL 1 - HL 3
铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R23	HL 1 - HL 3
铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R24	HL 1 - HL 3
铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R26	HL 1 - HL 3
量热释热NFPA 130 (ASTM E 1354)	27,5 MJ/kg
表面可燃性NFPA 130 (ASTM E 162)	通过
烟雾比光密度NFPA 130 (ASTM E 662)	通过
烟气毒性NFPA 130 (SMP 800C)	通过

环境和真实条件

ST-SILED 12-UK 4 - 保险丝插头



0921024

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/0921024>

环境条件

环境温度（运行）	-60 °C ... 105 °C (最高短期工作温度，电气特性相对温度。)
环境温度（存放/运输）	-25 °C ... 60 °C (短期内（不超过24 小时），-60 °C到+70 °C)
环境温度（组装）	-5 °C ... 70 °C
环境温度（执行）	-5 °C ... 70 °C
允许湿度（存放/运输）	30 % ... 70 %

ST-SILED 12-UK 4 - 保险丝插头



0921024

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/0921024>

认证

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/cn/products/0921024>

	CSA 认证ID: 13631			
	额定电压U _N	额定电流I _N	接线容量AWG	接线容量mm ²
	300 V	10 A	-	-

	EAC 认证ID: RU C-DE.BL08.B.00714
---	-----------------------------------

	cULus认证 认证ID: E60425
---	-------------------------

	cULus认证 认证ID: E60425
---	-------------------------

ST-SILED 12-UK 4 - 保险丝插头



0921024

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/0921024>

分类

ECLASS

ECLASS-12.0	27141149
ECLASS-13.0	27250305

ETIM

ETIM 9.0	EC002018
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121600
-------------	----------

ST-SILED 12-UK 4 - 保险丝插头



0921024
<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/0921024>

产品环境合规性

EU RoHS	
符合《欧盟RoHS物质指令要求》	是, 无豁免
China RoHS	
Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	没有超过限值的危险物质
EU REACH SVHC	
《REACH候选物质注释》(CAS编号)	相关物质重量百分比不超过0.1%

Phoenix Contact 2025 Å© - 保留所有权利
<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯（中国）投资有限公司总部
南京市江宁经济开发区菲尼克斯路36号
（江宁236信箱）邮编：211100
025-52121888
phoenix@phoenixcontact.com.cn