

G-INS-M25-M68N-PNES-GY - Prensaestopas



1411126

<https://www.phoenixcontact.com/pc/productos/1411126>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Prensaestopas, material conexión por tornillo: PA, aplicación: Estándar, diámetro exterior del cable 11 mm ... 17 mm, apantallamiento: no, rosca de conexión: M25 x 1,5, color: gris plata RAL 7001

Sus ventajas

- El material de plástico corresponde a UL 746C f1

Datos comerciales

Código de artículo	1411126
Unidad de embalaje	5 Unidades
Cantidad mínima de pedido	5 Unidades
Clave de producto	AF7DCX
GTIN	4046356922579
Peso por unidad (incluido el embalaje)	19,2 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	16 g
Número de tarifa arancelaria	39269097
País de origen	TR

Datos técnicos

Montaje

Indicaciones de montaje	1) Montar tubuladura del prensaestopas con el par correcto en la carcasa 2) Insertar cable 3) Apretar la tuerca de unión firmemente con el par correcto
-------------------------	---


Propiedades del artículo

Aplicación	Estándar
Número de conductores	1
Fabricante	BIMED
Nombre del fabricante	BM-EN-03
Apantallado	no
Ejecución de la compensación de tracción	A

Parámetros

Categoría de efecto al golpe	4
Versión, Descarga de tracción	A

Dimensiones

Esquema de dimensiones	
Longitud	42 mm
Longitud de la rosca de conexión	8 mm
Diámetro de taladro	25,1 mm ... 25,2 mm
Ancho entre caras-Tuerca de unión	29 mm
Ancho de llave Tubuladura	29 mm
Medida entre vértices del hexágono	33,5 mm
Tipo de rosca lado de conexión	M25 x 1,5
Paso de rosca	1,5 mm

Datos de conexión

Par de apriete	5,5 Nm $\pm$ 1 Nm (Tuerca de sombrerete) 3,5 Nm (Manguito de sujeción)
----------------	---

Datos del material

Color	gris plata (RAL 7001)
Material Carcasa	PA (Carcasa)
Clase de inflamabilidad según UL 94	V2
Material junta Junta del cable	CR
Material conexión por tornillo	PA

1411126

<https://www.phoenixcontact.com/pc/productos/1411126>

Cable/línea

Diámetro exterior del cable Cable 1	11 mm ... 17 mm
Diámetro exterior del cable	13 mm ... 17 mm (con UL 514 B)
Ausencia de halógenos	no

Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales

Índice de protección	IP66
	IP68 (5 bar / 0,5 h)
Índice de protección (NEMA)	1
	4
	4X
	12
	13
Temperatura ambiente (servicio)	-40 °C ... 100 °C (estático)

G-INS-M25-M68N-PNES-GY - Prensaestopas


1411126

<https://www.phoenixcontact.com/pc/productos/1411126>



Dibujos

Esquema de dimensiones



1411126

<https://www.phoenixcontact.com/pc/productos/1411126>

Homologaciones

 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pc/productos/1411126>

DNV

ID de homologación: TAE00003WX



CSA

ID de homologación: 115116



VDE Zeichengenehmigung

ID de homologación: 40024424



UL listado

ID de homologación: E199260

G-INS-M25-M68N-PNES-GY - Prensaestopas



1411126

<https://www.phoenixcontact.com/pc/productos/1411126>

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	27140801
ECLASS-15.0	27140801

ETIM

ETIM 10.0	EC000441
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121300
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí, Ninguna excepción
--	-----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %
---	---

G-INS-M25-M68N-PNES-GY - Prensaestopas

1411126

<https://www.phoenixcontact.com/pc/productos/1411126>



Accesorios

A-INL-M25-P-GY - Contratuerca

1411208

<https://www.phoenixcontact.com/pc/productos/1411208>

Contratuerca, para roscas M25 x 1,5, color: gris plata RAL 7001



SEALING PLUG 14X22 RD - Tapón de cierre

1400270

<https://www.phoenixcontact.com/pc/productos/1400270>

Tapón de cierre, para roscas enchufable, color: rojo



Phoenix Contact 2026 © - Todos los derechos reservados
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 (0) 5235-3 00
info@phoenixcontact.com