

COMPACTA

2198UOO023P40 60X45



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Image non contractuelle, peut différer du produit d'origine

PERFORMANCE

Performance de roulage	● ● ● ○ ○
Bruit de mouvement	● ● ● ○ ○
Usure	● ● ● ● ●
Résistance à la corrosion	● ● ● ○ ○

ATTRIBUTS PRINCIPAUX

Nom du produit	Compacta
Type de boîtier	Roulette fixe
Norme	EN12528 - Roulettes d'ameublement
Capacité de charge à 3 km/h	15 kg
Capacité de charge statique	30 kg
Plage de température (minimale)	-40 °C
Plage de température (maximale)	80 °C
Hauteur	26 mm
Poids	0,09 kg
Largeur de roue	38 mm

ROUE

Corps de roue	Polyamide
Bandage	Identique au corps de roue
Roulement	Moyeu lisse avec entretoise
Axe	Riveté
Pare-fils	Sans pare-fils
Diamètre	14 mm
Largeur du bandage	14 mm
Dureté du bandage (D)	75 Shore D

CHAPE

Matériau	Tôle d'acier, moyenne
Forme de la chape	Anguleuse

FIXATION

Type de fixation	Platine rectangulaire
Longueur de la platine	60 mm
Largeur de la platine	45 mm
Longueur des trous de la platine (minimum)	24 mm
Longueur des trous de la platine (maximum)	41 mm