

压线钳 - CRIMPFOX 6H - 1212046

Please be informed that the data shown in this PDF Document is generated from our Online Catalog. Please find the complete data in the user's documentation. Our General Terms of Use for Downloads are valid (<http://download.phoenixcontact.com>)




压线钳，用于符合DIN 46228第1部分要求的不带绝缘颈环的套管以及符合DIN 46228第4部分要求的带绝缘颈环的套管，0.14 mm² ... 6 mm²，可解锁的压力锁，水平进线

优势

- ✔ 这些小巧的压线钳的设计使得人们在工作时可以节省力气
- ✔ 手柄和钳口放置的方式允许人们在拿着工具时也可以装上套管



关键商业数据

包装单位	1 STK
GTIN	 4 046356 455749
GTIN	4046356455749
海关税则号	8203200000
Sales Key	BG3131

技术数据

尺寸

长度 (b)	175 mm
--------	--------

概述

颜色	黑色
压缩	HEX压接
触点类型	已绝缘和未绝缘的套管
名称	压接位置1
最小横截面	0.14 mm ²
最大横截面	6 mm ²
最小AWG	25
最大AWG	10
重量	380 g

压线钳 - CRIMPFOX 6H - 1212046

技术数据

概述

最小横截面	0.14 mm ²
最大横截面	6 mm ²
最小AWG	25
最大AWG	10

Environmental Product Compliance

California Proposition 65	加州65提案的更多信息，请访问制造商声明下的“下载区”
---------------------------	-----------------------------

分类

eCl@ss

eCl@ss 10.0.1	21043811
eCl@ss 4.0	21040301
eCl@ss 4.1	21040301
eCl@ss 5.0	21040301
eCl@ss 5.1	21040300
eCl@ss 6.0	21043800
eCl@ss 7.0	21043811
eCl@ss 8.0	21043811
eCl@ss 9.0	21043811

ETIM

ETIM 2.0	EC001186
ETIM 3.0	EC001186
ETIM 4.0	EC001186
ETIM 5.0	EC000168
ETIM 6.0	EC000168
ETIM 7.0	EC000168

UNSPSC

UNSPSC 6.01	27112118
UNSPSC 7.0901	27111518
UNSPSC 11	23171604
UNSPSC 12.01	27111518
UNSPSC 13.2	27111518

认证

认证

认证

EAC

压线钳 - CRIMPFOX 6H - 1212046

认证

防爆认证

认证详情

EAC



RU x-
DE.xx08.B.02974

附件

附件

安装材料

备用弹簧 - CRIMPFOX/SPR-2 - 1212047



备用回动弹簧