

BMG758

Gant de préhension toutes conditions avec haute résistance à la coupure et nitrile sableux pour une meilleure adhérence

Gant offrant une grande dextérité et une résistance élevée aux coupures, sans fibres de verre ni d'acier, avec d'excellentes propriétés de préhension dans toutes les conditions grâce à la finition en nitrile sableux.

Caractéristiques

- ▲ Résistance à la coupure : niveau D (EN 388:2016)
- ▲ Gant souple et confortable, offrant une grande dextérité
- ▲ Sans fibre de verre ni d'acier pour réduire les risques d'irritation
- ▲ Paume en mousse de nitrile sableux assurant une bonne adhérence en milieu légèrement huileux, gras ou sec
- ▲ Design souple et ajusté pour un port confortable
- ▲ Dos de la main respirant, réduisant la transpiration
- ▲ Doublure sans couture pour éviter les irritations
- ▲ Poignet élastiqué pour un bon maintien



Certifications



Secteurs et applications appropriés

Secteurs d'activité

- ▲ Aéronautique
- ▲ Automobile
- ▲ Bâtiment

Applications

- ▲ Secteur manufacturier
- ▲ Voirie et infrastructures
- ▲ Machines et opérations industrielles
- ▲ Assemblage de composants et de produits
- ▲ Réparations et entretien des véhicules
- ▲ Manipulation de matériaux tranchants ou abrasifs
- ▲ Maintenance générale

Europe

sales@globus.com
+44 (0)161 877 4747
+44 (0)161 877 4746

Middle East & Africa

sales.gcc@globusgroup.com
+971 4 882 9962
+971 4 882 9963

Americas

salesusa@globusgroup.com
+1 83 337 54747

BMG758

Gant de préhension toutes conditions avec haute résistance à la coupure et nitrile sableux pour une meilleure adhérence

Informations sur le produit

Matériaux	Doublure:	Nylon haute résistance, jauge13
	Revêtement:	Nitrile rugueux
Couleur	Grey / Black	
Longueur	253mm	
Style de manchette	Poignet élastique en tricot	

Informations de commande

XS	BMG00758FB	Nombre d'articles par paquet 10 x Paires
S	BMG00758FD	
M	BMG00758FF	Nombre d'articles par boîte 120 x Paires
L	BMG00758FH	
XL	BMG00758FJ	
XXL	BMG00758FL	

Informations supplémentaires

Légende des certifications



ou cliquez [ici](#)

Déclaration de conformité



ou cliquez [ici](#)

Voir le produit en ligne



ou cliquez [ici](#)

Europe

sales@globus.com
+44 (0)161 877 4747
+44 (0)161 877 4746

Middle East & Africa

sales.gcc@globusgroup.com
+971 4 882 9962
+971 4 882 9963

Americas

salesusa@globusgroup.com
+1 83 337 54747

Globus Group, T2 Trafford Point, Twining Road, Trafford Park, Manchester, M17 1SH, UNITED KINGDOM
Globus EMEA FZE, Jafza One, Tower A, Office 2201, Jebel Ali, PO Box 61195, Dubai, UNITED ARAB EMIRATES
Globus Americas LLC, 45 Rockefeller Plaza, Suite 2000, New York City, New York, 10111, USA

Les descriptions, caractéristiques, applications et photos sont données à titre informatif et ne constituent pas un engagement contractuel.
Le fabricant se réserve le droit d'apporter toutes les modifications qu'il juge nécessaires.