




一般用途铜芯聚氯乙烯绝缘软电线

产品规格书

RS PRO 货号：
从 1851046 到 1856607



产品说明：

- 1) 额定电压: 450/750V
- 2) 温度等级: 70°C
- 3) 执行标准: GB5023-2008, IEC60227-1997.
- 4) 耐压测试: 6KV
- 5) 最小绝缘电阻: 0.010 Ω /km (在 70°C时)
- 6) 导体材质: 纯铜
- 7) 护套材质: PVC (聚氯乙烯)
- 8) 工作温度: -20 °C ~75 °C
- 9) 应用范围: 适用与交流额定电压 450/750V 及以下动力、日用电器、仪器仪表及电信设备等线路，且多用于各种机械设备当中，弯曲性较强

注意事项：

适用与交流额定电压 450/750V 及以下动力、日用电器、仪器仪表及电信设备等线路，且多用于各种机械设备当中，弯曲性较强



一般用途铜芯聚氯乙烯绝缘软电线



RS 料号	截面积 (mm ²)	绞合导体 中单线最 少根数	绝缘厚度 (mm)	平均外径 上限 (mm)	电缆 近似重量 (kg/km)	20°C导体 最大电阻 (Ω/km)	70°C最小绝 缘电阻 (MΩ/.km)	颜色
1856559	0.75	24	0.6	2.8	11	26.0	0.011	红
1856569	0.75	24	0.6	2.8	11	26.0	0.011	白
1856561	0.75	24	0.6	2.8	11	26.0	0.011	蓝
1856553	0.75	24	0.6	2.8	11	26.0	0.011	绿
1856563	0.75	24	0.6	2.8	11	26.0	0.011	灰
1856564	0.75	24	0.6	2.8	11	26.0	0.011	黑
1856565	0.75	24	0.6	2.8	11	26.0	0.011	黄/绿
1856566	0.75	24	0.6	2.8	11	26.0	0.011	黄
1856567	1	32	0.6	3.0	13	19.5	0.010	红
1856568	1	32	0.6	3.0	13	19.5	0.010	白
1856543	1	32	0.6	3.0	13	19.5	0.010	蓝
1856541	1	32	0.6	3.0	13	19.5	0.010	绿
1856560	1	32	0.6	3.0	13	19.5	0.010	灰
1856535	1	32	0.6	3.0	13	19.5	0.010	黑
1856536	1	32	0.6	3.0	13	19.5	0.010	黄/绿
1856537	1	32	0.6	3.0	13	19.5	0.010	黄
1856538	1.5	30	0.7	3.5	19	13.30	0.010	红
1856540	1.5	30	0.7	3.5	19	13.30	0.010	白
1856552	1.5	30	0.7	3.5	19	13.30	0.010	蓝
1856542	1.5	30	0.7	3.5	19	13.30	0.010	绿
1856533	1.5	30	0.7	3.5	19	13.30	0.010	灰
1856544	1.5	30	0.7	3.5	19	13.30	0.010	黑
1856546	1.5	30	0.7	3.5	19	13.30	0.010	黄/绿
1856547	1.5	30	0.7	3.5	19	13.30	0.010	黄
1856548	2.5	19	0.8	4.1	32.12	7.41	0.011	红
1856549	2.5	19	0.8	4.1	32.12	7.41	0.011	白
1856550	2.5	19	0.8	4.1	32.12	7.41	0.011	蓝
1856534	2.5	19	0.8	4.1	32.12	7.41	0.011	绿
1856586	2.5	19	0.8	4.1	32.12	7.41	0.011	灰
1856589	2.5	19	0.8	4.1	32.12	7.41	0.011	黑
1856590	2.5	19	0.8	4.1	32.12	7.41	0.011	黄/绿
1856591	2.5	19	0.8	4.1	32.12	7.41	0.011	黄
1856592	4	19	0.8	4.8	47.57	4.61	0.009	红
1856593	4	19	0.8	4.8	47.57	4.61	0.009	白
1856594	4	19	0.8	4.8	47.57	4.61	0.009	蓝
1856596	4	19	0.8	4.8	47.57	4.61	0.009	绿

1856607	4	19	0.8	4.8	47.57	4.61	0.009	灰
1856598	4	19	0.8	4.8	47.57	4.61	0.009	黑
1856588	4	19	0.8	4.8	47.57	4.61	0.009	黄/绿
1856600	4	19	0.8	4.8	47.57	4.61	0.009	黄
1856601	6	19	0.8	5.3	68.48	3.08	0.0084	红
1856603	6	19	0.8	5.3	68.48	3.08	0.0084	白
1856604	6	19	0.8	5.3	68.48	3.08	0.0084	蓝
1856605	6	19	0.8	5.3	68.48	3.08	0.0084	绿
1856606	6	19	0.8	5.3	68.48	3.08	0.0084	灰
1856599	6	19	0.8	5.3	68.48	3.08	0.0084	黑
1856580	6	19	0.8	5.3	68.48	3.08	0.0084	黄/绿
1856578	6	19	0.8	5.3	68.48	3.08	0.0084	黄
1856597	10	49	1	7.3	121.35	1.83	0.0072	红
1856571	10	49	1	7.3	121.35	1.83	0.0072	白
1856572	10	49	1	7.3	121.35	1.83	0.0072	蓝
1856574	10	49	1	7.3	121.35	1.83	0.0072	绿
1856575	10	49	1	7.3	121.35	1.83	0.0072	灰
1856576	10	49	1	7.3	121.35	1.83	0.0072	黑
1856577	10	49	1	7.3	121.35	1.83	0.0072	黄/绿
1856587	10	49	1	7.3	121.35	1.83	0.0072	黄
1856579	16	49	1	8.6	174.58	1.15	0.0062	红
1856570	16	49	1	8.6	174.58	1.15	0.0062	白
1856581	16	49	1	8.6	174.58	1.15	0.0062	蓝
1856582	16	49	1	8.6	174.58	1.15	0.0062	绿
1856583	16	49	1	8.6	174.58	1.15	0.0062	灰
1856584	16	49	1	8.6	174.58	1.15	0.0062	黑
1856555	16	49	1	8.6	174.58	1.15	0.0062	黄/绿
1851046	16	49	1	8.6	174.58	1.15	0.0062	黄
1851047	25	98	1.2	10.2	285.52	0.727	0.0058	红
1851048	25	98	1.2	10.2	285.52	0.727	0.0058	白
1851049	25	98	1.2	10.2	285.52	0.727	0.0058	蓝
1851050	25	98	1.2	10.2	285.52	0.727	0.0058	绿
1851052	25	98	1.2	10.2	285.52	0.727	0.0058	灰
1851053	25	98	1.2	10.2	285.52	0.727	0.0058	黑
1851054	25	98	1.2	10.2	285.52	0.727	0.0058	黄/绿
1851055	25	98	1.2	10.2	285.52	0.727	0.0058	黄
1851056	35	133	1.2	11.7	376.73	0.524	0.0052	红
1851057	35	133	1.2	11.7	376.73	0.524	0.0052	白
1851058	35	133	1.2	11.7	376.73	0.524	0.0052	蓝
1851059	35	133	1.2	11.7	376.73	0.524	0.0052	绿
1851060	35	133	1.2	11.7	376.73	0.524	0.0052	灰
1851061	35	133	1.2	11.7	376.73	0.524	0.0052	黑
1851062	35	133	1.2	11.7	376.73	0.524	0.0052	黄/绿

1851063	35	133	1.2	11.7	376.73	0.524	0.0052	黄
1851064	50	133	1.4	13.9	517.43	0.387	0.0051	红
1851065	50	133	1.4	13.9	517.43	0.387	0.0051	白
1851066	50	133	1.4	13.9	517.43	0.387	0.0051	蓝
1851068	50	133	1.4	13.9	517.43	0.387	0.0051	绿
1851069	50	133	1.4	13.9	517.43	0.387	0.0051	灰
1851070	50	133	1.4	13.9	517.43	0.387	0.0051	黑
1851071	50	133	1.4	13.9	517.43	0.387	0.0051	黄/绿
1851072	50	133	1.4	13.9	517.43	0.387	0.0051	黄
1851074	70	189	1.4	16	719.28	0.268	0.0045	红
1851075	70	189	1.4	16	719.28	0.268	0.0045	白
1851076	70	189	1.4	16	719.28	0.268	0.0045	蓝
1851077	70	189	1.4	16	719.28	0.268	0.0045	绿
1851078	70	189	1.4	16	719.28	0.268	0.0045	灰
1851079	70	189	1.4	16	719.28	0.268	0.0045	黑
1851080	70	189	1.4	16	719.28	0.268	0.0045	黄/绿
1851081	70	189	1.4	16	719.28	0.268	0.0045	黄
1851082	95	259	1.6	18.1	979	-	-	红
1851083	95	259	1.6	18.1	979	-	-	白
1851084	95	259	1.6	18.1	979	-	-	蓝
1851085	95	259	1.6	18.1	979	-	-	绿
1851086	95	259	1.6	18.1	979	-	-	灰
1851087	95	259	1.6	18.1	979	-	-	黑
1851088	95	259	1.6	18.1	979	-	-	黄/绿
1851090	95	259	1.6	18.1	979	-	-	黄
1851091	120	259	1.6	19.8	1206.14	-	-	红
1851092	120	259	1.6	19.8	1206.14	-	-	白
1851093	120	259	1.6	19.8	1206.14	-	-	蓝
1851094	120	259	1.6	19.8	1206.14	-	-	绿
1851096	120	259	1.6	19.8	1206.14	-	-	灰
1851097	120	259	1.6	19.8	1206.14	-	-	黑
1851098	120	259	1.6	19.8	1206.14	-	-	黄/绿
1851099	120	259	1.6	19.8	1206.14	-	-	黄