



LOGO! 12/24RC, LOGIC MOD., DISPL. PU/I/O: 12/24V
DC/RELAY,
8 DI (4AI)/4 DO;
MEM 200 BLOCKS EXPANDABLE WITH EXTRA
MODULES

Supply voltage	
12 V DC	Ja
24 V DC	Ja
Voedingsspanning / bij DC / nominale waarde / minimaal	10,8 V
Voedingsspanning / bij DC / nominale waarde / maximaal	28,8 V
Time of day	
Time switching clocks	
Number	8
Gangreserve	80 h
Digital inputs	
Aantal digitale ingangen	8
Digital outputs	
Aantal van de digitale uitgangen	4
Short-circuit protection	Nee
Relay outputs	
Switching capacity of contacts	
with inductive load, max.	3 A
Schakelvermogen stroom / van de contacten / bij ohmsche belasting / maximaal	10 A

EMC	
Emission of radio interference acc. to EN 55 011	
Emission of radio interference acc. to EN 55 011 (limit class B)	Ja
Degree and class of protection	
IP20	Ja
Standards, approvals, certificates	
Geschiktheidsbewijs / CSA-goedkeuring	Ja
UL approval	Ja
FM approval	Ja
developed in accordance with IEC 61131	Ja
acc. to VDE 0631	Ja
Marine approval	
Marine approval	Ja
Ambient conditions	
Operating temperature	
min.	0 °C
Omgevingstemperatuur / tijdens de werking / maximaal	55 °C
Dimensions	
Breedte	72 mm
Hoogte	90 mm
Diepte	55 mm
Status	21-jul-2014