


Fiche technique du produit ZB4BZ1055

Caractéristiques

Harmony XB4 - embase + 1F + 1O -
raccordement borne à ressort

Statut commercial : Commercialisé



Principales

Gamme de produits	Harmony XB4
Fonction produit	Corps à contact complet
Nom abrégé de l'appareil	ZB4
Matière de l'embase de fixation	Zamak
Vente par quantité indivisible	1
Type de tête	Standard
Description des contacts	1 "F" + 2 "O"
Fonctionnement des contacts	À action dépendante
Type du bloc de contact	Unique
Composition de l'appareil	Collier de fixation Bloc de contact

Complémentaires

Largeur hors tout CAO	30 mm
Poids	0,064 kg
Durée de vie mécanique	10000000 cycle
Matériau des contacts	Alliage d'argent (Ag/Ni)
[Ie] courant assigné d'emploi	10 A, Q600 10 A, A600
Durée de vie électrique	10000000 cycle, 10 A
Customizable	No
Code de comptabilité	ZB4

Environnement

Traitement de protection	TH
Température ambiante pour le stockage	-40...70 °C
Température de fonctionnement	-40...70 °C
Degré de protection IP	IP20 se conformer à IEC 60529

Garantie contractuelle

Période	18 mois
---------	---------
