


FAG

UKP211

Palier à semelle

Paliers à semelle UKP, corps de palier en fonte, à semelle longue, roulement auto-aligneur avec manchon de serrage, étanchéité RSR

Information technique



Votre alternative produit actuelle

Matériaux	GG	Grey cast iron
tolérance logement	J7	Couple normal

dimensions principale & données de performance

d	50 mm	Alésage
L	219 mm	Longueur totale
H 2	126 mm	Hauteur
≈m	3,58 kg	Poids

Cotes de montage

J	171 mm	Distance trous de fixation
N	20 mm	Largeur (rainure)
N 1	25 mm	Longueur (rainure)

Dimensions

H	63,5 mm	Distance axe arbre
A	60 mm	Largeur (base)
H 1	23 mm	Hauteur (base)
B 1	59 mm	Largeur totale du collier de blocage
Q	M6	Taroudage de raccordement pour lubrification



information additionnelle

P211	Corps de palier
UK211	Désignation roulement

Plage de température

T _{min}	-20 °C	Température de fonctionnement min.
T _{max}	120 °C	Température de fonctionnement max.