

# PROT-MINMS-PA - 旋入式封盖

1410604

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1410604>



请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。

密封帽，7/8"，塑料，用于暗装插拔式连接器，适用于7/8"插座



## 商业数据

订货号	1410604
包装单位	10 pc
最小订货量	10 pc
销售关键代码	AF1ZAX
产品关键代码	AF1ZAX
GTIN	4046356901222
单件重量 (含包装)	9.94 g
单件重量 (不含包装)	9.8 g
原产地	DE

# PROT-MINMS-PA - 旋入式封盖

1410604

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1410604>



## 技术数据

### 产品属性

产品类型	用于电缆螺钉密封的插头
螺纹类型	7/8"

### 尺寸

尺寸图	
直径	27 mm

### 材料规格

阻燃等级, 符合UL 94	V0
密封材料	NBR
螺钉连接材料	PA 6.6

### 环境和真实条件

环境条件	
保护等级	IP65
	IP67
环境温度 (运行)	-40 °C ... 85 °C

# PROT-MINMS-PA - 旋入式封盖


1410604

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1410604>



图纸

尺寸图



尺寸图

# PROT-MINMS-PA - 旋入式封盖

1410604

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1410604>



## 分类

### ECLASS

ECLASS-13.0	23111190
-------------	----------

### ETIM

ETIM 9.0	EC000032
----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

# PROT-MINMS-PA - 旋入式封盖

1410604

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1410604>



## 产品环境合规性

### EU RoHS

符合《欧盟RoHS物质指令要求》

是, 无豁免

### China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)

EFUP-E

没有超过限值的危险物质

### EU REACH SVHC

《REACH候选物质注释》( CAS编号 )

相关物质重量百分比不超过0.1%

Phoenix Contact 2025 © - 保留所有权利

<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯（中国）投资有限公司总部  
南京市江宁经济开发区菲尼克斯路36号  
(江宁236信箱) 邮编：211100  
025-52121888  
phoenix@phoenixcontact.com.cn