


RJI RJ45 10G Cat6A, 8p IP20 coupler



图片仅用于说明。请参考产品描述。

订货号	09 45 545 1560
规格	RJI RJ45 10G Cat6A, 8p IP20 coupler
浩亭电子目录	https://harting.com/09455451560

标识

类别	连接器
系列	HARTING RJ Industrial [®]
原件	连接器
规格	RJ45
特点	适用于所有 PoE 版本

版本

屏蔽	完全屏蔽360°屏蔽触点
针数	8

技术参数

传输特性	Cat. 6A E _A 级 , 到 500 MHz
数据速率	10 Mbit/s 100 Mbit/s 1 Gbit/s 2.5 Gbit/s 5 Gbit/s 10 Gbit/s
极限温度	-40 ... +85 °C
插拔次数	≥750
防护等级符合 IEC 60529	IP20

材料特性

材料 (上壳/底座)	压铸锌
表面 (上壳/底座)	镀镍

材料特性

材料阻燃性等级符合 UL 94	V-0
RoHS	符合
ELV 状态	符合
China RoHS	e
REACH 附件 XVII 物质	不包含
REACH 附件 XIV 物质	不包含
REACH SVHC 物质	不包含
加州 65 号提案物质	有
加州 65 号提案物质	铅 镍

规格和认证

UL / CSA	UL 1977 ECBT2.E102079 CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
认证	DNV GL
PROFINET	有

商业数据

包装尺寸	1
净重	20.071 g
原产国	拉脱维亚
欧洲海关关税号	85366990
GTIN	5713140061361
eCl@ss	27440190 工业连接器 (未指定)
ETIM	EC001264
UNSPSC 24.0	39121409