

特点

- Mancooler 风扇 500 毫米
- 材料压铸铝合金外壳
- 抛光红色粉末涂层
- 静态 400/460PA

RS PRO 地板，大负荷风扇 9000m³ /h 500mm 刀片直径 1 速度 220 → 240 V，带插头： BS

RS 库存号： 810-1136



RS 认证产品为您提供所有产品类别的专业品质部件。我们的产品系列经过工程师测试、提供与杰出品牌相当的质量、而无需支付高昂的价格。

商品描述属性 1

RS PRO 轮式风扇设计用于商业，工业，零售或休闲应用中的冷却和空气循环。Mancooler 是一种重负荷轴流风扇，动力极其强劲，可提供更远距离的气流。此风扇可作为独立装置在地板上运行，轮子使其便携且易于移动。

这款冷却器风扇提供英式或欧式插头。

[810-1136](#) - 英式插头

[810-1132](#) - 欧式插头

一般规格

风扇类型	地板
气流	9000m ³ /h
刀片跨距	500mm
速度数	1
材料	压铸铝合金外壳
表面	红色粉末涂层
可调支架	否
防滑基座	否
应用	工业，工厂车间，冷藏库，橡胶加工厂，零售，休闲

电气规格

电源	电源供电
电源电压	220V-240V
插头类型	BS
功耗	1100W
速度	1400rpm
噪音级别	73dB

机械规格

卷容量	150M3/Min
-----	-----------

认证

合规性 / 认证	CE
----------	----