

SACC-M12-SCO NUT - 外壳螺钉连接



1552243
<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1552243>

请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。



外壳螺钉连接，孔式， M12-SPEEDCON，板前安装，M12 x 1， 备选产品符合RoHS II非豁免 6c (Pb < 0.1 %) 产品编号： 1237399

优势

- 借助机械端口螺钉连接和螺纹紧固，设备整合极为方便轻松
- 灵活的PCB组件：用于波峰焊接和THR焊接的两件式连接器
- SPEEDCON速连技术可节省接线时间

商业数据

订货号	1552243
包装单位	60 pc
最小订货量	20 pc
销售关键代码	ABQACH
产品关键代码	ABQACH
目录页面	页码258 (C-2-2013)
GTIN	4046356162111
单件重量（含包装）	6.751 g
单件重量（不含包装）	6.689 g
原产地	DE

SACC-M12-SCO NUT - 外壳螺钉连接



1552243
<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1552243>

技术数据

说明

操作注意事项	要达到规定的电气和机械参数，必须保证连接器对已正确锁定并安装好。如果连接器未锁定或有被污染的危险，则必须用保护等级 > IP54 的护盖将其密封。还必须考虑因绞线、电缆或 PCB 组件造成的影响。
订货信息:	供货范围包括锁紧螺母。

产品属性

产品类型	面板安装底座
螺纹类型	M12

连接数据

紧固扭矩	1.5 ... 2 Nm
------	--------------

材料规格

标识材料	锌模铸 (镀镍)
密封材料	EPDM
螺钉连接材料	镀镍铜

连接器

连接1

插座设计	孔式
插座螺纹类型	M12
插座锁定类型	SPEEDCON

机械特性

机械参数

插 / 拔周期	> 100
---------	-------

环境和真实条件

环境条件

防护等级 (安装后)	IP67 (正确插入并锁紧)
保护等级	IP67 (正确插入并锁紧) 锁紧状态下具有 IP67 防护等级
环境温度 (运行)	-25 °C ... 85 °C (针式 / 孔式) -40 °C ... 85 °C (无机械驱动)
UL Type Rating	Type 4 (indoor use only)

标准和规范

标准标识	M12 圆形连接器
标准 / 规格	符合 IEC 61076-2-101

SACC-M12-SCO NUT - 外壳螺钉连接



1552243

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1552243>

安装

安装类型	板前安装 M12 x 1
------	--------------

SACC-M12-SCO NUT - 外壳螺钉连接



1552243

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1552243>

分类

ECLASS

ECLASS-13.0	27440224
-------------	----------

ETIM

ETIM 9.0	EC003556
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

SACC-M12-SCO NUT - 外壳螺钉连接



1552243
<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1552243>

产品环境合规性

EU RoHS	
符合《欧盟RoHS物质指令要求》	是
已知的豁免条款	6(c)
China RoHS	
Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	相关产品的中国RoHS声明表，请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品，不需要出具中国RoHS声明表。
EU REACH SVHC	
《REACH候选物质注释》（CAS编号）	Lead（CAS编号: 7439-92-1）
SCIP	381a6482-46fa-4bc1-94aa-a2f934813669

Phoenix Contact 2025 Â© - 保留所有权利
<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯（中国）投资有限公司总部
南京市江宁经济开发区菲尼克斯路36号
（江宁236信箱）邮编：211100
025-52121888
phoenix@phoenixcontact.com.cn