

REF : COUPLK6AFS

Coupleur blindé femelle / femelle RJ45 CAT 6A type Keystone



Description

- Coupleur RJ45 blindé pour connecter deux cordons RJ45.
- Connexion sans outil .
- Format type Keystone.


Normes

- EIA/TIA 568-C.2
- IEC 60603-7-51
- ISO/EIC 11801 Ed 2
- EN 50173

Propriétés techniques et électriques

Propriétés électriques	
Courant nominal	1.5 A
Résistance d'isolement	500 M Ω
Resistance de contacte	20 M Ω
Resistance en courant continue	0.1 M Ω
Propriétés mécaniques	
Cycle d'insertion	750
Température d'utilisation	-40 to 68°C
Corps	Plastique retardateur de la flamme

Dessin 3D



Référence produit

Ref	Désignation	Conditionnement
COUPLK6AFS	Coupleur blindé femelle / femelle RJ45 CAT 6A type Keystone	Unité