




KK130P-*H, Coupleurs S, Modèle droit à raccord instantané KK130P-10H

Fiche technique


General series information

- Modèle droit à raccord instantané.
- Diam. ext. du tube applicable: $\varnothing 6$, $\varnothing 8$, $\varnothing 10$, $\varnothing 12$, $\varnothing 1/4$, $\varnothing 5/16$, $\varnothing 3/8$, $\varnothing 1/2$.

Spécifications standards

Diam. ext. du tube applicable	$\varnothing 10$ mm
Pression du fluide	Air
Pression maximale d'utilisation	1.5 MPa
Pression minimale d'utilisation	0 MPa
Pression d'épreuve	2 MPa
Température ambiante max.	80 °C
Température ambiante min.	-20 °C (hors gel)
Principe d'étanchéité	Filetage et téflonnage
Revêtement	Bague : nickelée. Autres pièces métalliques externes : Chromé zingué
Poids	0.024 Kg

Dimensions



Information supplémentaire

Catalogue

[KK130-B_FR.pdf](#)