

AB-SK 65 - 支架



3026489

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3026489>

请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。

支架，用于汇流条的固定支架，每隔20 cm安装，宽度: 6.2 mm，高度: 95.5 mm，位数: 1，颜色: 灰色，安装方式: DIN导轨安装



优势

- 用于安装SK屏蔽接线端子
- 单侧屏蔽支架AB-SK特别适合于需要节省空间的导线连接（当端子、设备的入线口在侧面时）

商业数据

订货号	3026489
包装单位	10 pc
最小订货量	10 pc
销售关键代码	BE7113
产品关键代码	BE7113
目录页面	页码571 (C-3-2019)
GTIN	4017918157128
单件重量（含包装）	18.51 g
单件重量（不含包装）	18.22 g
原产地	PL

技术数据


产品属性

产品类型	支架
位数	1

电气特性

额定电流I _N	0 A
--------------------	-----

尺寸

尺寸图	
宽度	6.2 mm
高度	95.5 mm
NS 35/7,5深度	28.7 mm
NS 35/15深度	36.2 mm

材料规格

颜色	灰色 (RAL 7042)
标识材料	PA
阻燃等级，符合UL 94	V0
绝缘材料	PA

环境和真实条件

环境条件	
环境温度（运行）	-60 °C ... 105 °C (最高短期工作温度，电气特性相对温度。)
环境温度（存放/运输）	-25 °C ... 60 °C (短期内（不超过24 小时），-60 °C到+70 °C)
环境温度（组装）	-5 °C ... 70 °C
环境温度（执行）	-5 °C ... 70 °C
允许湿度（存放/运输）	30 % ... 70 %

安装

安装类型	DIN导轨安装
------	---------

AB-SK 65 - 支架


3026489

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3026489>



图纸

尺寸图



AB-SK 65 - 支架



3026489

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3026489>

分类

ECLASS

ECLASS-12.0	27400607
ECLASS-13.0	27400607

ETIM

ETIM 9.0	EC001166
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121700
-------------	----------

AB-SK 65 - 支架



3026489
<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3026489>

产品环境合规性

EU RoHS	
符合《欧盟RoHS物质指令要求》	是, 无豁免
China RoHS	
Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	没有超过限值的危险物质
EU REACH SVHC	
《REACH候选物质注释》(CAS编号)	相关物质重量百分比不超过0.1%

Phoenix Contact 2025 Å© - 保留所有权利
<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯（中国）投资有限公司总部
南京市江宁经济开发区菲尼克斯路36号
（江宁236信箱）邮编：211100
025-52121888
phoenix@phoenixcontact.com.cn