

Varese

021VN2PF9




STANDARD
100
1708040
Centexbel



SIO-SAFE™
EXTRA ECO

Pantalon ECO avec protection ARC

Vous cherchez un pantalon léger et confortable qui vous protège à la fois de la chaleur et des projections métalliques ? Le Varese, en tissu souple, ignifuge par nature, respirant et régulant la transpiration, est exactement ce qu'il vous faut. Il est antistatique, protège contre les arcs électriques et est irrétrécissable et résistant au boulochage. Il possède cinq poches et des poches sur les genoux permettant d'ajouter des protections, c'est un pantalon très fonctionnel.



SIOEN siège social

Fabriekstraat 23

B-8850 Ardoorie

Belgique

T: +32 (51) 740 800

F: +32 (51) 740 962

www.sioen-ppc.com

© 2022 - Sioen Apparel - Protection through Innovation, Flexothane®, Siopeo® et le logo SIOEN sont des marques du groupe Sioen Industries..

Veuillez noter que toutes les informations fournies dans ce document sont destinées à être utiles et informatives, elles sont correctes à notre connaissance au moment de l'impression. Aucune responsabilité ne peut être acceptée pour des inexactitudes ou des omissions. Nous nous réservons le droit de modifier ces informations sans avis préalable. Toutes nos fiches techniques, descriptions de style, présentations, designs et croquis, fournis en standards et caractéristiques de design ou de style les plus récents pour chaque produit. Cependant, les produits livrés peuvent être conformes à des standards et caractéristiques de design ou de style précédents. Pour cela, Sioen décline toute responsabilité. Contactez notre service commercial pour obtenir toutes les informations concernant un produit, si des exigences spécifiques sont requises.



Découvrez
nos produits

Pantalon ECO avec protection ARC

Varese - 021VN2PF9

Normes européennes: (basée sur la taille L)

- » IEC 61482-2 : 2009 class 1 - ATPV 8.8 cal/cm²
- » EN ISO 11612 : 2015 / A1A2B1C1E3F1
- » EN ISO 11611 : 2015 / Class 1 - A1 A2
- » EN 1149-5 : 2008
- » EN 13034 : 2005 + A1 : 2009 Type PB [6]
- » EN ISO 13688 : 2013

Extérieur:

- » Fermeture à bouton caché / Braguette avec fermeture à glissière
- » 2 poches enfilées avec rabat
- » 1 poche arrière avec rabat fermé par boutons-pression cachés
- » 1 poche plaquée sur la cuisse avec rabat fermée par boutons pression cachés
- » 1 poche pour règle avec rabat fermé par boutons-pression cachés
- » Taille élastiquée
- » Poches de genou
- » Bande de taille avec passants de ceinture

Intérieur:

- » Étiquette d'identification

Tissu:

Sio-Safe™ Extra Eco: 54% modacrylic + 45% Tencel™ Lyocell + 1% AST; ± 300 g/m²

Tailles:

EUR: Short: 48 - 58

Regular: 44 - 64

Long: 46 - 56

Couleur:

- » B98 Bleu marine
- » H46 Bleu Royal

En combinaison avec:

019V

Conditionnement:

10 pièces par boîte

Instructions de lavage et d'entretien:

