FICHE TECHNIQUE
BASKET DE SÉCURITÉ SPORT

HECKEL
PERFORMANCE WITH STYLE

SNEAK-R BLACK LOW

CODE PRODUIT	POINTURES	LARGEUR	POIDS*
78053	35 > 52	11	590 g

i-PUREnrj planet clima zone ESD 100 % metal free

Made in Italy

EN 20345:2022 + A1:2024

S3S FO SR

DOMAINES D'APPLICATION







Active Stability



COMPOSITION

SEMELLE D'USURE	PU i-PUREnrj planet
TIGE	cuir pleine fleur hydrofuge renfort TPU Active Stability arrière
SYSTÈME DE FERMETURE	lacets avec passants
DOUBLURE	textile distance-mesh
LANGUETTE	textile et mesh respirants avec soufflets
EMBOUT	composite non métallique
SEMELLE ANTI-PERFORATION	textile non métallique
SEMELLE DE PROPRETÉ	dessus non-tissé dessous mousse PU à mémoire de forme absorbeurs de chocs avant et arrière

OPTIONS

MULTI LARGEURS	disponibles en largeurs 10 et 12 en remplaçant la semelle de propreté

LES + PRODUIT

- AMORTI ET RESTITUTION D'ÉNERGIE HAUTE PERFORMANCE I-PURENRJ PLANET
- STRUCTURE DE MAINTIEN ACTIVE STABILITY POUR UNE PLUS GRANDE STABILITÉ
- TIGE HYDROFUGE POUR UNE MEILLEURE PROTECTION CONTRE L'HUMIDITÉ
- RÉSISTANTE AUX RISQUES DE PERFORATIONS FINES DE 3.0 MM (PS)
- GRANDE AMPLITUDE DE POINTURES, LARGEURS ET CHAUSSANT FEMME 35 > 40

*par pied en pointure 42

UVEX HECKEL s.a.s. • 44 Rue d'Engwiller - La Walck, 67350 Val-De-Moder (France) • **Tél.** +33 (0)3 88 07 61 08
E-mail France contact.france@uvex-heckel.fr • **E-mail Export** contact.export@uvex-heckel.fr • **www.heckel.fr**

FICHE TECHNIQUE
BASKET DE SÉCURITÉ SPORT

HECKEL
PERFORMANCE WITH STYLE

CONDITIONNEMENT

UNITÉ DE VENTE	1 paire
QUANTITÉ PAR CARTON	10 paires

ACCESSOIRES

SEMELLE DE PROPRETÉ LARGEUR 10	[illegible]
SEMELLE DE PROPRETÉ LARGEUR 11	[illegible]
SEMELLE DE PROPRETÉ LARGEUR 12	[illegible]

EXIGENCES ADDITIONNELLES

Semelle résistante aux hydrocarbures **FO**

Résistance à la glisse (sol céramique + glycérine) **SR**

DÉVELOPPEMENT DURABLE

PRODUIT

SANS SUBSTANCE NOCIVE, SELON LA LISTE
UVEX DÉPASSANT LES EXIGENCES REACH

7 % DE MATÉRIAUX RECYCLÉS
SELON LA NORME 14021

COMPOSITION

SEMELLE D'USURE	15 % de granulés de PU recyclé issus de rebuts de production
SEMELLE ANTI-PERFORATION	21 % de polyester recyclé

EMBALLAGE

BOÎTE À CHAUSSURES AVEC
90 % DE MATÉRIAUX RECYCLÉS

NOTICE D'UTILISATION
100 % RECYCLÉE

EMPREINTE CARBONE

10,6 KG CO_2E CRADLE-TO-CUSTOMER
12,15 KG CO_2E CRADLE-TO-GRAVE
DATE DU CALCUL : 07/2026*

PRODUCTION

SITE DE PRODUCTION À CEVA (ITALIE)
CERTIFIÉ EN ISO 14001

*__Méthode de calcul__ : IPCC 2021 GWP100a (conformément à la norme ISO 14067) • __Base de données/logiciel__ : calcul spécifique à l'entreprise basé sur SimaPro et ecoinvent • __Unité fonctionnelle__ : produit individuel ; pour les produits utilisés par paire : paire • __Portée__ : du berceau à la tombe • __Unité__ : kg CO2e • Les valeurs de CO2e mentionnées s'appliquent à la période de calcul et peuvent faire l'objet de modifications à tout moment.

EPI certifié CE • __Mise à jour__ : 09/2026 • UVEX HECKEL s.a.s. se réserve le droit de modifier les caractéristiques du produit sans préavis • photos et documents non contractuels

UVEX HECKEL s.a.s. • 44 Rue d'Engwiller - La Walck, 67350 Val-De-Moder (France) • **Tél.** +33 (0)3 88 07 61 08
E-mail France contact.france@uvex-heckel.fr • **E-mail Export** contact.export@uvex-heckel.fr • **www.heckel.fr**