



Goulotte U 80x80 SE, naturel



Les goulottes de la version SE possèdent un canal de vissage pour la fixation des embouts.



Étendue de la livraison

Note technique

[0.0.487.45](#) Pour plus d'informations, cliquez ici !

Propriétés	
Référence	0.0.487.45
Couleur	naturel
Unité de livraison	coupe max. 3000 mm
Poids	1,64 kg/m
Matériaux	Al, anodisé
Superficie	6,10 cm ²

Accessoires	
0.0.196.90	Embout goulotte 80x80, noir
0.0.638.39	Embout goulotte 80x80 avec entrée, noir
7.0.002.73	Couvercle D80 E, naturel
0.0.479.77	Protection entrée câble, couvercle 80, noir