


RACCORDS MÉTALLIQUES DE SÉCURITÉ - CSM 11



**CSM 11 - Raccord fileté femelle
cylindrique**
Profil : ISO 6150C



16	Débit à 6 bar 4120 (l/min)	Ø de passage (mm) 11 mm
----	--------------------------------------	-----------------------------------

Référence	Taraudage	Cote A (mm)	Cote B (mm)	Cote C (mm)
CSM 111102	G3/8	84	33	30
CSM 111103	G1/2	87	33	30
CSM 111104	G3/4	92	33	30