

LEUCA LOW

H 60542 3D K 4 S3 SRC ESD




SPÉCIFICATIONS

TIGE	cuir fleur hydrofuge
DOUBLURE	BIFRESH PLUS Tissu 3DAnti-effilochage avec tunnel d'air, hautement respirant et à séchage rapide
EMBOUT	composite
SEMELE ANTI-PERFORATION	Zero Perforation non métallique
SEMELE	PU bi-densité
SEMELE DE PROPRETÉ	SUPPORT ACTIVE ESD
POINTURES	36/49
CHAUSSANT	Mondopoint 12
NORME	EN ISO 20345:2011
POIDS (TAILLE 42)	1,29 Kg

SECTEURS D'UTILISATION

Industrie lourde / Construction / Agriculture / Industrie du bois / Artisanat / Industrie légère / Entreposage



METAL FREE

DESCRIPTION

LEUCA LOW chaussure ESD polyvalent, classe de protection S3 SRC, en Cuir fleur lisse hydrofuge, coutures décoratives

EMBOUT



COMPOSANTS

Semelle de propreté en polyuréthane aux charbons actifs, garantit le top de l'hygiène en empêchant le développement d'infections et mauvaises odeurs. Antistatique, anatomique, offre un bon soutien tout au long de l'arche plantaire, assure un confort maximum et absorption de l'énergie d'impact. Semelle de propreté avec matière première ESD (basse résistance électrique)

Embout en matériau composite résistant aux chocs jusqu'à 200J selon la norme EN 20345. Amagnétique, isolant thermique, épaisseur réduite, 50% plus léger qu'un embout en acier

SEMELE DE PROPRETÉ



PLUS

BIFRESH PLUS: Doublure tridimensionnelle en Polyester avec une haute résistance à l'abrasion et respirabilité



ÉTIQUETTE NORME



Calzaturificio 5Bi S.r.l.
Via Trani, 94-100
76121 Barletta (BT)

H 60542 3D K 4

42

bicap.it

S3 SRC



Year and month of manufacture

Lot / Batch Number

EN ISO 20345:2011



do not re-use