



Robuuste, betrouwbare labelprinters voor veeleisende werkomgevingen

M210 labelprinter/M211 labelprinter

De meest betrouwbare labelprinter ter wereld, nu voor smartphones.

Belangrijkste toepassingen



Draad- en kabelmarkering

Krimpkousen, zelflaminerende labels, wikkellabels voor draadmarkering, vlaggetjes, kabelmarkers



Datacom

Zelflaminerende labels, vlaggetjes, labels voor patchpanelen en frontplaten



Elektrisch

Krimpkousen, zelflaminerende labels, wikkellabels voor draadmarkering, kabelmarkers, vlaggetjes en EPREP-labels



Lean/5S

Labeling van rekken, meetapparatuur en onderdelenbakken



Algemene identificatie

Richtingsmarkering, labeling van apparatuur

Unieke kenmerken

- Print labels met de mobiele app "Expreslabels" voor iOS en Android
- Bestand tegen een val van 1,8 m, een belasting van 115 kg en tegen schokken en trillingen op militair niveau volgens MIL-STD-810G methode 5.16.6 SA4.6.5
- Geavanceerde batterijtechnologie voor een hele dag gebruik; print 300 labels met een volle batterij
- 11 labelontwerphandleidingen, 22 barcodesymbologieën, 85 lettertypes, 31 talen en meer dan 1400 symbolen
- Importeert gegevens uit spreadsheets en biedt de mogelijkheid om labels op te slaan en te delen
- 90+ cartridges, gemaakt van 12 unieke materialen, met continue en voorgesneden labels van 6,4 mm tot 19,1 mm breed

Labeloutput

Snelheid: print tot 100 labels per dag met een snelheid van 15,2 mm per seconde

Kwaliteit: printresolutie van 203 dpi

Optionele accessoires

- Bevestigbare magneet om handenvrij labels te maken
- Riemclip voor handenvrij transport
- Verharde draagkoffers en zachte draagtassen om uw labelprinter te beschermen en accessoires georganiseerd te houden
- Powerbank voor het opladen van labelprinter, smartphone of tablet

Beschikbare kits

Printer met accessoirekit

Populaire materialen zoals zelflaminerende vinyllabels, krimpkousen, wikkellabels voor draadmarkering, BradyGrip bedrukbaar klitmateriaal en vinyl voor binnen- en buitengebruik worden aangeboden als voorgesneden labels of continue tape in cartridges



Riemclip voor handenvrij transport

Robuuste, industriële labelprinter, ontworpen voor gebruik op elke werkplek



Kan de hele dag worden gebruikt - print 300 labels met één volle batterij

Snelle en betrouwbare Bluetooth-verbinding

► Labels maken met slechts één tik.

Ga mobiel en krijg meer opties met Expresslabels.
www.brady.eu/software/express-labels-mobile



De robuuste, slimme labelprinter die op elke werkplek thuishoort

Belangrijkste toepassingen



Draad- en kabelmarkering

Krimpkousen, zelfflaminerende labels, wikkellabels voor draadmarkering, vlaggetjes, kabelmarkers



Datacom

Zelfflaminerende labels, vlaggetjes, labels voor patchpanelen en frontplaten



Elektrisch

Krimpkousen, zelfflaminerende labels, wikkellabels voor draadmarkering, kabelmarkers, vlaggetjes en EPREP-labels



Lean/5S

Labeling van rekken, meetapparatuur en onderdelenbakken



Algemene identificatie

Richtingsmarkering, labeling van apparatuur

Unieke kenmerken

- Automatische labelopmaak met 11 vooraf geïnstalleerde labelontwerpgidsen om snel en nauwkeurig labels te maken
- Bestand tegen schokken en trillingen van militair niveau volgens MIL-STD-810G methode 5.16.6 SA4.6.5 - valbestendig om de meest veeleisende omgevingen te weerstaan
- Gemakkelijk toegankelijke sneltoetsen en menu's om snel labels te maken, ingebouwde symbolen en de mogelijkheid om 12 labelbestanden tot 2 MB op te slaan
- Mogelijkheid om UPC, DataMatrix en QR-codes te maken
- Ingebouwde labelmateriaalmeter die bijhoudt hoeveel materiaal er nog in de cartridge zit
- 90+ compatibele, gemakkelijk te plaatsen cartridges met continue en voorgesneden labels van 6,4 mm tot 19,1 mm breed

Labeloutput

Snelheid: print tot 100 labels per dag met een snelheid van 10,2 mm per seconde

Kwaliteit: printresolutie van 203 dpi

Optionele accessoires

- Een multifunctioneel tool bestaande uit een sterke magneet, een intrekbare standaard en een zaklamp
- Bevestigbare magneet om handenvrij labels te maken
- Herlaadbare lithium-ionbatterij
- Verharde draagkoffers en zachte draagtassen om uw labelprinter te beschermen en accessoires georganiseerd te houden

Beschikbare kits

Printer met accessoirekit

Gemakkelijke en snelle communicatie
tussen cartridge en printer

Werkt met gemakkelijk
te plaatsen cartridges
met continue en
voorgesneden labels in 12
materialen

Voorzien van
een verlicht
LCD-scherm

Houdt het label vast
na het snijden

Automatische
labelopmaak voor
veelvoorkomende
toepassingen

100+ symbolen
en lettergrootte
tot 40 punten




Ergonomisch
ontwerp met
zwaartepunt in het
midden

Doorstaat schok- en
vibratietests volgens militaire
normen



Hoe maken voorgesneden labels het verschil?

- Print op het volledige label en verspil zo weinig mogelijk labelruimte
- Afgeronde hoeken in vergelijking met continu snijden
- Elk label dezelfde afmetingen



	Draad en kabel	Elektrisch en datacom	Laboratoria	Algemene identificatie	Voorgesneden labels beschikbaar
B-342 PermaSleeve® hittebestendige krimpousen bieden een draadmarkeringsoplossing die snelheid, gebruiksgemak en duurzaamheid combineert met het oog op een duurzame, kwalitatieve identificatie.	★	★			
B-403 Het wateroplosbare papieren label is zelfklevend en bijzonder gemakkelijk aan te brengen. Wanneer het label aan warm water wordt blootgesteld, lost het volledig op binnen de 30 seconden zonder het oppervlak te beschadigen of resten achter te laten. De labels kunnen gemakkelijker worden verwijderd, er is minder onderhoud nodig aan filters en afvoeren, en herbruikbare items kunnen gemakkelijk opnieuw geïdentificeerd worden in verschillende sectoren.			★	★	
B-414 Identificeer uw draden en kabels in een oogwenk. Brady en VELCRO® Brand zijn een partnerschap aangegaan en bieden u hun BradyGrip™ bedrukbaar klitmateriaal aan: een exclusief bedrukbaar materiaal dat makkelijk aan te brengen, te herpositioneren en te verwijderen is.		★		★	
B-423 Wit glanzend polyester met permanente kleefstof. Geschikt voor de identificatie van componenten, barcodelabels, typeplaatjes en zonnepanelen.		★		★	✓
B-427 Brady's zelflaminerende labels hebben een bedrukbaar gedeelte en een doorzichtig, zelfklevend laminaat dat rond de kabel wordt gewikkeld.	★	★	★		✓
B-430 Transparant glanzend polyester met permanente kleefstof. Kan gebruikt worden voor typeplaatjes en serieplaatjes met alfanumerieke symbolen, barcodes, grafische symbolen en logo's waarvoor naampaatkwaliteit vereist is.		★	★	★	
B-461 Bedrukbaar, hoogperformant zelflaminerend polyester voor laboratoriumgebruik. Ultradun om vastklemming in rekken en centrifuges te voorkomen. Geschikt voor gebruik met vloeibare stikstof als het materiaal rond zichzelf wordt gewikkeld.			★	★	
B-488 Wit mat polyester met permanente kleefstof dat bestand is tegen oplosmiddelen.		★	★	★	
B-499 Continue, smalle stroken in nylonweefsel voor een perfecte uitlijning op aansluitklemmen. In de aansluitklemmodus van de printer is gebruikersspecifieke spatiëring mogelijk.	★	★	★	★	✓
B-581 De herpositioneerbare vinylfilm (B-581) is een duurzaam, flexibel, hoogglanzend materiaal dat ideaal is voor binnen- en buitenmarkeringen waar veelvuldige herpositionering vereist is.				★	
B-595 B-595 vinyl hecht zich perfect aan oppervlakken met een lage oppervlakte-energie, zoals: pvc-buizen, gereedschapskoffers uit geblazen kunststof, ABS-kunststoffen, gepoederlakte oppervlakken en apparatuur vervaardigd in gerecycleerde kunststoffen. Daarnaast hecht B-595-materiaal zich ook uitstekend aan sterk gestructureerde oppervlakken zoals geleverde betonmuren, afgewerkt oneffen hout, gestructureerde kunststoffen, leidingen met een ruw oppervlak en met papier omwikkelde leidingen.		★	★	★	
B-7425 B-7425 polypropyleen – voordelig wit materiaal dat bestand is tegen chemicaliën en hoge temperaturen.			★	★	

Voice- en datacom identificatie



Kabelvlaggetjes



Labels voor aansluitklemmen
en patchpanelen



Zelflaminerende kabelmarkers



Continu vinylmateriaal



PermaSleeve-krimpkousen
voor draadmarkering



BradyGrip bedrukbaar
klijtmateriaal

Elektrische identificatie



Markering van aansluitklemmen



Labels voor bedienings- en elektrische panelen

Facility en veiligheidsidentificatie



Facility en veiligheidslabels voor
binnen- en buitengebruik



Magazijnidentificatie



Algemene industriële labels

M210/M211 labelprintermaterialen



Zelfflaminerende draad- en kabellabels in vinyl (B-427)

De labels hebben een transparant, niet-bedrukbaar gedeelte dat rond het bedrukbare gedeelte wordt gewikkeld om de tekst te beschermen. Vinylmateriaal is uitstekend bestand tegen oplosmiddelen, olie, vet, vuil en water. Temperatuurbereik: -40 °C tot 70 °C. UL-erkend.




Diagram	Bestelreferentie	Kleur	Breedte A (mm)	Lengte B (m)	Hoogte B (mm)	Beprijbare breedte PW (mm)	Beprijbare Hoogte PH (mm)	Labels per rol	Max. draaddiameter (mm)
B-427: Zelfflaminerend vinyl									
	M21-11-427	Zwart op wit	12,70	–	19,05	12,70	9,53	150	5,05
	M21-18-427	Zwart op wit	25,40	–	19,05	25,40	9,53	121	5,05
	M21-750-427	Zwart op wit, transparant	19,05	4,30 m	–	9,53	–	1	3,00
	M21-1000-427	Zwart op wit, transparant	25,40	4,30 m	–	9,53	–	1	5,10
	M21-1250-427	Zwart op wit, transparant	31,75	4,30 m	–	12,70	–	1	5,70
	M21-1500-427	Zwart op wit, transparant	38,10	4,30 m	–	12,70	–	1	8,10



Draad- en kabellabels uit nylonweefsel (B-499)

De labels worden om draden gewikkeld en zijn zeer flexibel, waardoor ze perfect geschikt zijn voor sterk gebogen oppervlakken. In de draadmarkeringsmodus wordt de tekst op het label automatisch herhaald. In de vlagmodus kunnen de labels ook worden gebruikt als vlaglabels. Voorgesneden labels zorgen voor consistente afmetingen van elk label.





Diagram	Bestelreferentie	Kleur	Breedte A (mm)	Lengte B (m)	Hoogte B (mm)	Labels per rol
B-499: Nylonweefsel						
	M21-375-499	Zwart op wit	9,53	4,88 m	–	1
	M21-500-499	Zwart op wit	12,70	4,88 m	–	1
	M21-750-499	Zwart op wit	19,05	4,88 m	–	1
	M21-11-499	Zwart op wit	19,05	–	12,70	140
	M21-131-499	Zwart op wit	25,40	–	12,70	121
	M21-18-499	Zwart op wit	25,40	–	19,05	121
	M21-136-499	Zwart op wit	38,10	–	19,05	91
	M21-137-499	Zwart op wit	50,80	–	19,05	73



BradyGrip bedrukbaar klitmateriaal (B-414)

BradyGrip bedrukbaar klitmateriaal is een unieke oplossing waarmee identificatie makkelijk kan worden geprint en op kabelbundels worden aangebracht. Dankzij de ruwe keerzijde is de identificatie makkelijk te herpositioneren of te verwijderen, dus geen dure herwerking nodig. Gewoon bedrukken en aanbrengen: zo eenvoudig is het.




Diagram	Bestelreferentie	Kleur	Breedte A (mm)	Lengte B (m)	Aanbevolen Velcro® One-Wrap® afmetingen voor gebruik met BradyGrip™ (mm)	Labels per rol
B-414: Polyester						
	M21-250-414	Zwart op wit	6,35	3,048 m	10 tot 13	1
	M21-500-414	Zwart op wit	12,70	3,048 m	13 tot 16	1
	M21-750-414	Zwart op wit	19,05	3,048 m	20 tot 50	1

PermaSleeve PS hittekrimpende draadmerkers (B-342)

Militaire/industriële krimpkousen zijn de ultieme oplossing voor identificatietoepassingen die zowel duurzaamheid als een esthetische look vereisen. Hittekrimpende krimpkousen met een krimpverhouding van 3:1 passen precies rond draden, zijn kleurvast en vlamvertragend. Temperatuurbereik: -55 °C tot 135 °C. RoHS-conform en UL-erkend.

Voldoet aan de specificaties: SSAE-AS-23053/5
SAE-AS-81531

Getest volgens: ASTM E162
ASTM E662
MIL-STD-202





Diagram	Bestelreferentie	Kleur	Hoogte A (mm)	Lengte B (m)	Labels per rol	Min. draaddiameter (mm)	Max. draaddiameter (mm)
B-342: Hittekrimpend polyolefin							
	M21-125-C-342-YL	Zwart op geel	5,97	2,13 m	1	1,17	2,79
	M21-187-C-342-YL	Zwart op geel	8,51	2,13 m	1	1,57	3,81
	M21-250-C-342-YL	Zwart op geel	11,15	2,13 m	1	2,39	5,46
	M21-375-C-342-YL	Zwart op geel	16,38	2,13 m	1	3,18	8,13
	M21-125-C-342	Zwart op wit	5,97	2,13 m	1	1,17	2,79
	M21-187-C-342	Zwart op wit	8,51	2,13 m	1	1,57	3,81
	M21-250-C-342	Zwart op wit	11,15	2,13 m	1	2,39	5,46
	M21-375-C-342	Zwart op wit	16,38	2,13 m	1	3,18	8,13

Kleefstrips voor patchpanelen (B-499 en B-595)

Continu materiaal voor poortidentificatie biedt gebruikersspecifieke spatiëring bij gebruik van de patchpaneelmodus.

- B-499 permanent nylonweefsel – Duurzaam, industrieel materiaal, ontworpen om zich aan te passen aan gebogen of vlakke oppervlakken.
- B-595 permanent vinyl – Zeer flexibel materiaal, geschikt voor ruwe oppervlakken en buitengebruik. Uitstekend bestand tegen olie, detergents, vuil en diverse oplosmiddelen.




Diagram	Bestelreferentie	Kleur	Breedte A (mm)	Lengte B (m)	Labels per rol
B-499: Nylonweefsel					
	M21-375-499	Zwart op wit	9,53	4,88 m	1
	M21-500-499	Zwart op wit	12,70	4,88 m	1
B-595: Vinyl					
	M21-375-595-WT	Zwart op wit	9,53	6,40 m	1
	M21-500-595-WT	Zwart op wit	12,70	6,40 m	1

Kleefstrips voor aansluitklemmen (B-499)

Continue, kleine stroken in nylonweefsel voor een perfecte uitlijning op aansluitklemmen. In de aansluitklemmodus van de printer is gebruikersspecifieke spatiëring mogelijk.





Diagram	Bestelreferentie	Kleur	Breedte A (mm)	Lengte B (m)	Labels per rol
B-499: Nylonweefsel					
	M21-375-499-TB	Zwart op wit	9,53	4,88 m	1
	M21-500-499-TB	Zwart op wit	12,70	4,88 m	1

M210/M211 labelprintermaterialen



Polyesterlabels voor de identificatie van de binnenzijde van panelen en algemene identificatie (B-423, B-430 en B-488)

- B-423: wit glanzend polyester met permanente kleefstof.
- B-430: transparant glanzend polyester met permanente kleefstof.
- B-488: wit mat polyester met permanente kleefstof dat bestand is tegen oplosmiddelen.




Diagram	Bestelreferentie	Kleur	Breedte A (mm)	Lengte B (m)	Hoogte B (mm)	Labels per rol
B-423: Polyester						
⊙	M21-250-423	Zwart op wit	6,35	6,40 m	–	1
⊙	M21-375-423	Zwart op wit	9,53	6,40 m	–	1
⊙	M21-500-423	Zwart op wit	12,70	6,40 m	–	1
⊙	M21-750-423	Zwart op wit	19,05	6,40 m	–	1
▲	M21-7-423	Zwart op wit	19,05	–	12,70	140
▲	M21-17-423	Zwart op wit	25,40	–	12,70	121
▲	M21-18-423	Zwart op wit	25,40	–	19,05	121
▲	M21-30-423	Zwart op wit	38,10	–	19,05	91
▲	M21-137-423	Zwart op wit	50,80	–	19,05	73
B-430: Polyester						
⊙	M21-250-430-WT-CL	Wit op transparant	6,35	6,40 m	–	1
⊙	M21-375-430-WT-CL	Wit op transparant	9,53	6,40 m	–	1
⊙	M21-500-430-WT-CL	Wit op transparant	12,70	6,40 m	–	1
⊙	M21-750-430-WT-CL	Wit op transparant	19,05	6,40 m	–	1
⊙	M21-250-430	Zwart op transparant	6,35	6,40 m	–	1
⊙	M21-375-430	Zwart op transparant	9,53	6,40 m	–	1
⊙	M21-500-430	Zwart op transparant	12,70	6,40 m	–	1
⊙	M21-750-430	Zwart op transparant	19,05	6,40 m	–	1
B-488: Polyester						
⊙	M21-375-488	Zwart op wit	9,53	6,40 m	–	1
⊙	M21-500-488	Zwart op wit	12,70	6,40 m	–	1
⊙	M21-750-488	Zwart op wit	19,05	6,40 m	–	1



Herpositioneerbaar vinyl (B-581)

De beste keuze voor binnengebruik waar labels regelmatig verplaatst moeten worden, zoals magazijnrekken. Dankzij de speciale kleefstof kunnen labels herhaaldelijk verwijderd en opnieuw aangebracht worden.




Diagram	Bestelreferentie	Kleur	Breedte A (mm)	Lengte rol (m)	Labels per rol
B-581: Vinyl					
⊙	M21-500-581-WT	Zwart op wit	12,70	6,40 m	1
⊙	M21-750-581-WT	Zwart op wit	19,05	6,40 m	1

Vinyllabels voor binnen- en buitengebruik voor facility en veiligheidsidentificatie en lean/5S (B-595)

Continu vinylmateriaal, ideaal voor lean/5S-labels, leidingmerkers, identificatie van apparatuur en productiezones. Deze labels zijn uitstekend bestand tegen olie, detergents, vuil en diverse oplosmiddelen. Permanente kleefstof, zeer soepel, geschikt voor ruwe oppervlakken en buitengebruik.

- Een levensduur van 8 tot 10 jaar bij buitengebruik*
- Temperatuurbereik: -40 °C tot 82 °C.




Diagram	Bestelreferentie	Kleur	Breedte A (mm)	Lengte B (m)	Labels per rol
B-595: Vinyl					
⊙	M21-375-595-BL	Wit op blauw	9,53	6,40 m	1
⊙	M21-500-595-BL	Wit op blauw	12,70	6,40 m	1
⊙	M21-750-595-BL	Wit op blauw	19,05	6,40 m	1
⊙	M21-375-595-BR	Wit op bruin	9,53	6,40 m	1
⊙	M21-500-595-BR	Wit op bruin	12,70	6,40 m	1
⊙	M21-750-595-BR	Wit op bruin	19,05	6,40 m	1
⊙	M21-375-595-GN	Wit op groen	9,53	6,40 m	1
⊙	M21-500-595-GN	Wit op groen	12,70	6,40 m	1
⊙	M21-750-595-GN	Wit op groen	19,05	6,40 m	1
⊙	M21-375-595-RD	Wit op rood	9,53	6,40 m	1
⊙	M21-500-595-RD	Wit op rood	12,70	6,40 m	1
⊙	M21-750-595-RD	Wit op rood	19,05	6,40 m	1
⊙	M21-375-595-PL	Wit op violet	9,53	6,40 m	1
⊙	M21-500-595-PL	Wit op violet	12,70	6,40 m	1
⊙	M21-750-595-PL	Wit op violet	19,05	6,40 m	1
⊙	M21-375-595-BK	Wit op zwart	9,53	6,40 m	1
⊙	M21-500-595-BK	Wit op zwart	12,70	6,40 m	1
⊙	M21-750-595-BK	Wit op zwart	19,05	6,40 m	1
⊙	M21-250-595-YL	Zwart op geel	6,35	6,40 m	1
⊙	M21-375-595-YL	Zwart op geel	9,53	6,40 m	1
⊙	M21-500-595-YL	Zwart op geel	12,70	6,40 m	1
⊙	M21-750-595-YL	Zwart op geel	19,05	6,40 m	1
⊙	M21-375-595-GY	Zwart op grijs	9,53	6,40 m	1
⊙	M21-500-595-GY	Zwart op grijs	12,70	6,40 m	1
⊙	M21-750-595-GY	Zwart op grijs	19,05	6,40 m	1
⊙	M21-375-595-OR	Zwart op oranje	9,53	6,40 m	1
⊙	M21-500-595-OR	Zwart op oranje	12,70	6,40 m	1
⊙	M21-750-595-OR	Zwart op oranje	19,05	6,40 m	1
⊙	M21-250-595-WT	Zwart op wit	6,35	6,40 m	1
⊙	M21-375-595-WT	Zwart op wit	9,53	6,40 m	1
⊙	M21-500-595-WT	Zwart op wit	12,70	6,40 m	1
⊙	M21-750-595-WT	Zwart op wit	19,05	6,40 m	1

* De gemiddelde verwachte levensduur bij buitengebruik van het product hangt af van de opvattingen van de gebruiker over defecten, klimatologische omstandigheden, aanbrengtechnieken en de kleur van het materiaal. De levensduur van 8 tot 10 jaar bij buitengebruik geldt alleen voor vinyllabels; de levensduur van printlinten varieert.

M211 Labelprinter

M211 Labelprinter

Artikelnr.	Omschrijving
170381	M211-printer - EMEA

Deze printer wordt geleverd in een kartonnen verpakking met een M21-750-499-labelcartridge, netstroomkabel met stekkers voor EU, UK en US, en een snelstartgids.

M211 Printerkit

Artikelnr.	Omschrijving
170390	M211-kit EMEA

Deze kit wordt geleverd in een verharde draagkoffer en bevat een M211-printer, M21-750-499-labelcartridge, snelstartgids, netstroomkabel met stekkers voor EU, UK en US, riemclip en powerbank.



Accessoires

Artikelnr.	Omschrijving
170385	M211-riemclip
170386	M211 verharde draagkoffer
170387	M211-powerbank
170388	M211 AC-wandadapter EMEA
170425	M211-magneet



Printerspecificaties

Specificaties	
Printtechnologie	Thermische transfert
Printresolutie (dpi)	203
Printsnelheid (mm/sec)	15,24
Kleurmogelijkheden	Eenkleurig
Continue vs. gestanste labels	Continu & gestanst
Max. Labelbreedte (mm)	19,05
Max. printlengte (mm)	914,40
Maximum aantal labels per dag	100
Autonoom printen (zonder pc-aansluiting)	Nee
Aansluitmogelijkheden	Bluetooth® 5 lage energie (klasse II)
Softwarecompatibiliteit	Mobiele app "Expreslabels"*
Ondersteunde smartphones en tablets	Android-toestellen met Android OS 5+ iPhone 5S of nieuwer met iOS 10+
Barcodes	Meer dan 20 barcode types beschikbaar, waaronder QR en Datamatrix, met de app "Expreslabels".
Ingebouwde symbolen	Meer dan 1400 symbolen in 18 categorieën beschikbaar in de app "Expreslabels".
Fysieke eigenschappen	
Breedte x Hoogte x Diepte (mm)	137,16 x 101,60 x 66,04
Gewicht (kg)	0,54
Indicatoren op het scherm	LED-lichtsymbolen geven de verbindingstatus, de batterijlading en foutmeldingen aan.
Snijmes	Automatisch snijmes Met ingebouwde functie waardoor het label niet uit de printer valt
Garantie	2 jaar
Valtest	Bestand tegen een val van 1,8 meter Bestand tegen een belasting van 115 kg Bestand tegen schokken op militair niveau (MIL-STD-810G)



* Download de mobiele app "Expreslabels":
www.bradyeu/software/express-labels-mobile

M210 Labelprinter

M210 Labelprinter

Artikelnr.	Omschrijving
152260	M210 labelprinter – Kartonnen verpakking
152262	M210 labelprinter – Kartonnen verpakking – Russ

Deze printer wordt geleverd in een kartonnen verpakking met een snelstartgids en een M21-750-499-labelcartridge.

M210 Starterkits

Artikelnr.	Omschrijving
311307	M210 Printerkit EU
311310	M210 Printerkit RUSS
311308	M210 Printerkit UK
311309	M210 Printerkit US

Deze kit wordt in een verharde draagkoffer geleverd en bevat een M210-printer, lithium-ionbatterij, stroomkabel en M21-750-499-labelcartridge.

M210 Toepassingskits

Artikelnr.	Omschrijving
311311	M210 Elektrische kit EU
311317	M210 Elektrische kit Russ
311312	M210 Elektrische kit UK
311313	M210 Elektrische kit US
311314	M210 Tele-/datacomkit EU
311318	M210 Tele-/datacomkit Russ
311315	M210 Tele-/datacomkit UK
311316	M210 Tele-/datacomkit US

Elektrische kit: Deze kit wordt in een verharde draagkoffer geleverd en bevat een M210-printer, lithium-ionbatterij, stroomkabel, M21-1000-427, M21-750-595-YL en M21-750-499-labelcartridge.

Tele-/datacomkit: Deze kit wordt in een verharde draagkoffer geleverd en bevat een M210-printer, lithium-ionbatterij, stroomkabel, M21-1250-427, M21-250-423 en M21-750-499-labelcartridge.



Accessoires

Artikelnr.	Omschrijving
110416	AC-adapter - EU versie - 220V
110417	AC-adapter - UK versie - 240V
110937	AC-adapter - US versie - 110V
150617	Beschermtas voor draagbare printer - M210
170385	Riemclip - M210
170420	Lithium-ionbatterij - M210
170421	Verharde draagkoffer - M210
170424	Multifunctionele accessoires - M210*
170425	Magneet - M210

* Multifunctionele accessoires bestaan uit een magneet, zaklamp, houder, riemlus en polsband. 2 AAA-batterijen vereist (niet meegeleverd).



Printerspecificaties

Specificaties	
Printtechnologie	Thermische transfert
Printresolutie (dpi)	203
Printsnelheid (mm/sec)	10,00
Kleurmogelijkheden	Eenkleurig
Continue vs. gestanste labels	Continu & gestanst
Max. Labelbreedte (mm)	19,05
Max. printlengte (mm)	914,40
Maximum aantal labels per dag	100
Autonoom printen (zonder pc-aansluiting)	Autonoom
Aansluitmogelijkheden	Geen
PC-aansluiting	Nee
Barcodes	Code 128, Code 39, Data Matrix, QR code
Symboolcategorieën	Pijlen, Datacom, Elektrisch, Huishoudelijke elektrische installaties, Internationaal, Diverse, Waarschuwing
Fysieke eigenschappen	
Breedte x Hoogte x Diepte (mm)	114,30 x 241,30 x 63,50
Gewicht (kg)	0,75
Toetsenbord	ABC
Schermbord	Eenkleurig lcd-scherm
Snijmes	Handmatig snijden Recht afsnijden Met ingebouwde functie waardoor het label niet uit de printer valt
Garantie	2 jaar



**Afrika**

Randburg, Zuid-Afrika
Tel.: +27 11 704 3295
Email: africa@bradycorp.com

Benelux

Zelee, België
Tel.: +32 (0) 52 45 78 11
Email: benelux@bradycorp.com

Centraal- en Oost-Europa

Bratislava, Slowakije
Tel.: +421 2 3300 4800
Email: central_europe@bradycorp.com

Denemarken

Odense
Tel.: +45 66 14 44 00
Email: denmark@bradycorp.com

Duitsland, Oostenrijk & Zwitserland

Egelsbach, Duitsland
Tel.: +49 (0) 6103 7598 660
Email: germany@bradycorp.com

Frankrijk

Roncq
Tel.: +33 (0) 3 20 76 94 48
Email: france@bradycorp.com

Hongarije

Budaörs
Tel.: +36 23 500 275
Email: central_europe@bradycorp.com

Italië

Gorgonzola
Tel.: +39 02 26 00 00 22
Email: italy@bradycorp.com

Midden-Oosten

Dubai, UAE
Tel.: +971 4881 2524
Email: me@bradycorp.com

Noorwegen

Kjeller
Tel.: +47 70 13 40 00
Email: norway@bradycorp.com

Spanje & Portugal

Madrid, Spanje
Tel.: +34 900 902 993
Email: spain@bradycorp.com,
portugal@bradycorp.com

Turkije

Istanbul
Tel.: +90 212 264 02 20 / 264 02 21
Email: turkey@bradycorp.com

Verenigd Koninkrijk & Ierland

Banbury, VK
Tel.: +44 (0) 1295 228 288
Email: uk@bradycorp.com

Zweden, Finland & Baltische staten

Kista, Zweden
Tel.: +46 (0) 8 590 057 30
Email: sweden@bradyeurope.com

Onze missie is het identificeren en beveiligen van mensen, producten en plaatsen



Om onze impact op het milieu te minimaliseren beperkt Brady het aantal herdrukken.

De meest recente versies kunnen steeds gedownload worden op www.bradycorp.com



Zoek naar: EUR-M-244-NL



Y5583426

© 2024 Brady Worldwide Inc. Alle rechten voorbehouden.

Uw distributeur

23/01/2024