


摆动驱动器 DRRD-40-180-FH-PA

产品代号: 1503269

★ 核心产品范围

FESTO



技术参数

特性	值
尺寸	40
缓冲角度	23 deg
两侧旋转角度的设定范围	+10 /-100 deg
摆动角度	180 deg
缓冲	P: 两端带弹性缓冲环/板
装配位置	任意
设计结构	齿轮齿条机构
位置检测	用于接近式传感器
工作压力	3 ... 8 bar
工作模式	双作用
工作介质	压缩空气符合ISO8573-1:2010 [7:4:4]
关于工作和先导介质的说明	可以使用经过润滑的压缩空气 (一旦使用后要求一直使用经过润滑的压缩空气)
环境温度	-10 ... 60 °C
6 bar时的理论扭矩	24.1 Nm
允许的质量惯性矩	0.67 kgm ²
产品重量	6,070 g
安装类型	可选 带通孔 具有内 (阴) 螺纹
气动连接	G1/8
材料备注	含有PWIS 物质 符合 RoHS
材料信息, 驱动轴	热处理钢
材料信息, 盖	铝 阳极氧化处理
材料信息, 密封	NBR TPE-U(PU)
材料信息, 壳体	锻造铝合金 光滑处理