



# pressostato PEV-1/4-B

Codice prodotto: 10773

FESTO

Connettore femmina del dispositivo compreso nella fornitura.



## Foglio dati

Caratteristica	Valore
Conforme alla norma	EN 60947-5-1
Omologazione	CCC
Marchio CE (vedi dichiarazione di conformità)	Ai sensi della direttiva CE sulla bassa tensione
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS
Valore di misura	Pressione relativa
Procedimento di misurazione	Trasduttore di pressione pneumo-elettrico
Pressione d'esercizio	1 ... 12 bar
Fluido d'esercizio	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:::] Acqua
Indicazione sul fluido d'esercizio e di pilotaggio	E' possibile l'impiego con aria lubrificata (necessario poi per l'impiego successivo)
Temperatura del fluido	-20 ... 80 °C
Temperatura ambiente	-20 ... 80 °C
Funzione elemento di commutazione	Deviatore
Frequenza di commutazione max.	3 Hz
Tensione max. uscita di commutazione CA	250 V
Tensione max. uscita di commutazione CC	125 V
Corrente di uscita max.	5.000 mA
Corrente di carico min.	1 mA a 24 V 10 mA a 10 V 100 mA a 5V
Categoria di impiego per carico induttivo	AC-14 DC-13
Categoria di impiego per carico ohmico	AC-12 DC-12
Connessione elettrica	Connettore maschio Forma costruttiva quadrata A norma DIN 43650 Configurazione attacchi forma A, a norma EN 175301-803
Fissaggio	Con foro passante
Posizione di montaggio	Qualsiasi
Attacco pneumatico	G1/4
Peso	194 g
Materiale del corpo	Alluminio pressofuso
Materiale contatto di commutazione	Argento
Intervallo di regolazione valori di soglia	1 ... 12 bar
Grado di protezione	IP65
Classe di resistenza alla corrosione CRC	2 - stress da corrosione moderato