

DULUX T/E PLUS 26 W/840

OSRAM DULUX T/E PLUS | CFLni, 3 rør, med 4-pin sokkel for ECG drift



Bruksområder

- Kontorer, offentlige bygninger
- Butikker
- Supermarkeder og varemagasiner
- Hoteller, restauranter
- Industriell belysning

Produktfordeler

- Ekstremt økonomisk
- God lyskvalitet
- Ypperlig belysningsstrøm
- Lang servicelevetid
- Forbedret vedlikehold
- OSRAM System+ Garanti i kombinasjon med OSRAM QUICKTRONIC ECG

Produktegenskaper

- Gjennomsnittlig levetid: 20 000 t (med QUICKTRONIC)
- Fargegjengivelsesindeks R_a : 80...89
- Dimbar (3...100 %)
- Kort og kompakt 3-rørslampe med stiftsokkel
- Enkelsoklet, GX24q sokkel med 4 stift og forkortet sokkelinnkapsling



Teknisk data

Electrical data



Nominell effekt	26.50 W
Konstruksjonseffekt (watt)	26.50 W
Angitt lysutbytte (High Frequency data 2	Under clarification by authority and standardization body
Energy consumption	32 kWh/1000h

Photometrical data

Nominell lysytelse (lumen)	1800 lm
Angitt lysytelse	1800 lm
Fargetemperatur	4000 K
Lysfarge	840
Lysfarge i h.h.t. EN 12464-1	LUMILUX Kaldhvit
Fargegjengivelsesindeks Ra	80...89
Lysstrøm ved 25 ° C	1800 lm
Rated LLMF at 4,000 h	0.86
Rated LLMF at 6,000 h	0.84
Rated LLMF at 8,000 h	0.82
Rated LLMF at 12,000 h	0.79
Rated LLMF at 16,000 h	0.78
Rated LLMF at 20,000 h	0.76
Luminans	6 cd/cm ²
Fargegjengivelses gruppe	1B

Dimensions & weight

Produkt datablad



Product line drawing

Base

Total lengde	132.0 mm
Produktvekt	60.00 g
Rørdiameter	12 mm
Lengde	132.0 mm
Lengde i henhold til IEC standard	130 mm
Lengde med sokkel uten pins/tilkopling	116.00 mm

Colors & materials

Lyskildens kvikksølvinnhold	1.9 mg
------------------------------------	--------

Temperatures

Rated ambient temp.w.max.luminous flux	25.0 °C
---	---------


Lifespan

Nominell levetid på lampen	20000 h
Angitt levetid på lampen	20000 h
Service levetid	13000 h
Angitt utfallsfaktor pr 2000 t	0.99
Angitt utfallsfaktor pr 4000 t	0.99
Angitt utfallsfaktor pr 6000 t	0.99
Angitt utfallsfaktor pr 8000 t	0.99
Angitt utfallsfaktor pr 12000 t	0.95
Angitt utfallsfaktor pr 16000 t	0.81
Angitt utfallsfaktor pr 20000 t	0.50
Driftsmodus LLMF / LSF	HF
Levetid	20000 h ¹⁾

Produkt datablad

¹⁾ Med forvarmet ECG

Additional product data



Spectral power distribution

Sokkel (standard betegnelse)	GX24q-3
Appropriate disposal acc. to WEEE	Ja
Fotnote bare for produktet	Kun for ECG drift

Capabilities

Dimbar	Ja
Egnet for innendørsbruk	Ja

Certificates & standards

Energy efficiency class	A
-------------------------	---

Country specific categorizations

ILCOS	FSMH-26/840-/P/-GX24q-3
-------	-------------------------

Lokal spesifikk informasjon

Produkt kode	METEL-kode	SEG nummer	STK nummer	UK Org
4050300342283	OSRDTE26840	8330280	4934073	-

Produkt datablad

Lampe-ECG kombinasjoner (System)

Produktnavn	Produktnavn ECG	EAN	Nominal wattage + Power loss	Nominell strøm	Lysstrøm ved 25 ° C	Antall belysningsutgan ger
DULUX T/E 26W/840 PLUS GX24Q	QT-ECO 1x26/220-240 S	4008321065971	23.50 W	0.18 A	1600 lm	1
	QT-ECO T/E 2x26/220-240	4050300804002	53.00 W	0.25 A	1750 lm	2
	QT-M 2x26-42/220-240 S	4008321110022	54.00 W	0.23 A	1800 lm	2
	QTP-M 1x26-42	4008321329134	27.00 W	0.12 A	1750 lm	1
	QTP-M 2x26-32	4008321329158	53.00 W	0.24 A	1750 lm	2
	QTP-T/E (1x26-42), 2x26	4008321537089	54.00 W	0.24 A	1750 lm	2
	QTP-T/E 1x26-42, (2x26)	4008321537089	28.00 W	0.13 A	1750 lm	1
	QTi DALI-T/E 1x18-57 DIM	4008321060808	29.00 W	0.13 A	1800 lm	1
	QTi DALI-T/E 2x18-42 DIM	4008321060822	56.00 W	0.25 A	1800 lm	2
	QTi-T/E 1x18-57 DIM	4008321060860	29.00 W	0.13 A	1800 lm	1
QTi-T/E 2x18-42 DIM	4008321060846	56.00 W	0.25 A	1800 lm	2	

Produkt datablad




Garantee

Utstyr/tilbehør


- Passer for drift med elektronisk forkobling

Sikkerhetsråd


Dersom lampen knuser: www.osram.com/brokenlamp



Circuit diagram



Circuit diagram



Circuit diagram

Logistikk data

Product kode	Produkt beskrivelse	Forpakkings enhet (stk/enhet)	Dimensjoner (høyde x bredde x lengde)	Volum	Brutto vekt
4050300342283	DULUX T/E PLUS 26 W/840		49 mm x 46 mm x 144 mm	0.32 dm ³	74.00 g
4050300342290	DULUX T/E PLUS 26 W/840	NO: VS 10	116 mm x 159 mm x 260 mm	4.80 dm ³	853.00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

Produkt datablad

Referanser / Lenker

For mer informasjon om QUICKTRONIC elektronisk forkobling gå til
▶ www.osram.com/QUICKTRONIC

Ansvarsfraskrivelse

Endres uten varsel. Sørg alltid for å bruke den nyeste versjonen.