

特点

- 耐磨损、耐臭氧和耐候
- 平滑橡胶 nbr / sr 结构
- 符合 en iso 2398 标准
- 宽温度范围 -40°C 至 +90°C
- 安全系数 3 : 1

RS Pro 软管黑色 nbr 、 sr 36mm x 25m

RS 号: 914-5531



RS 认证产品为您提供所有产品类别的专业品质部件。我们的产品系列经过工程师测试、提供与领先品牌相当的质量、而无需支付高昂的价格。

商品描述属性

RS PRO 推出一系列橡胶空气软管，由织物强化的 NBR/SBR 合成橡胶制成。它不受天气影响且耐臭氧，适用于中型负载，例如在建造和汽车工业以及在一般车间中使用的气动工具和压缩机。所有型号均高度可靠且品质卓越。

一般规格

颜色	黑色
材料	nbr 、 sr.
管筒数	1
应用	压缩空气工具

机械规格

软管内径	25mm
软管外径	36mm
长度	25m
每米重量	1.0kg
弯曲半径	250mm

操作环境规格

最大工作压力	20 bar
最低工作温度	-40°C
最高工作温度	+90°C
爆破压力	60 bar

认证

合规性 / 认证 en iso 2398

RS Stock Number	Internal Diameter	External Diameter	Length	Weight per Meter	Max Working Pressure	Burst Pressure	Bend Radius
9145540	6 mm	12 mm	25 m	0.18 kg	20 bar	60 bar	60 mm
9145543	8 mm	15 mm	25 m	0.23 kg	20 bar	60 bar	80 mm
9145525	10 mm	17 mm	25 m	0.29 kg	20 bar	60 bar	100 mm
9145534	13 mm	21 mm	25 m	0.43 kg	20 bar	60 bar	130 mm
9145537	19 mm	29 mm	25 m	0.7 kg	20 bar	60 bar	190 mm
9145531	25 mm	36 mm	25 m	1.0 kg	20 bar	60 bar	250 mm