

CARATTERISTICHE

- Struttura in acciaio inox
- Molla di richiamo leggera
- ganasce in acciaio inox lunghe 25mm
- Manici con impugnatura in plastica sagomata
- Lunghezza totale 130mm

Pinze a becchi piatti in acciaio INOX 130mm RS Pro 25mm Lunghezza ganascia

Codice RS: 536-341



I prodotti firmati RS approvati per impieghi professionali offrono componenti di qualità professionale in tutte le categorie di prodotti. La nostra gamma di prodotti è stata testata da ingegneri e offre una qualità paragonabile a quella dei marchi leader senza pagare un prezzo eccezionale.

DESCRIZIONE del

Dal marchio di fiducia RS Pro, queste pinze in acciaio inox sono leggere e versatili, e quindi sono perfette per le applicazioni di precisione. Le pinze sono dotate di manici ad arco in plastica sagomata per una presa sicura, con ritorno a molla per ridurre l'affaticamento durante l'uso prolungato.

Specifiche generali

Tipo a pinza	Pinze a becchi piatti
Tipo di punta	Dritto
Materiali	Lamiera di acciaio inossidabile (n. 420-J2) per pinza, perno, Molla in acciaio per molla di richiamo tensione, Impugnatura a iniezione in PVC
Fine	Finitura resistente alle vibrazioni per pinza, Rivetti cromati, Impugnatura di colore blu
Applicazioni	Elettricisti, tecnici, tecnici di manutenzione

Specifiche meccaniche

Lunghezza ganascia	25mm
Lunghezza totale	130mm
Durezza	Trattamento termico hrc: 46~50(corpo) Pivot--hrc:20~25

