

请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。



推挽式面板安装框架，金属，14型，包括带弹簧连接的插芯，固定24V编码（根据PROFINET指南），适用方形安装孔，带密封，不带固定螺钉

商业数据

订货号	1608249
包装单位	1 pc
最小订货量	1 pc
销售关键代码	ABNOJA
产品关键代码	ABNOJA
目录页面	页码364 (C-2-2019)
GTIN	4046356160049
单件重量（含包装）	63.4 g
单件重量（不含包装）	60 g
原产地	DE

1608249

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1608249>

技术数据

产品属性

产品类型	面板安装框架
类型	MSTB
位数	5
型号	针式

绝缘特性

污染等级	2
------	---

电气特性


额定电压(III/3)	24 V
额定电流	16 A (20 °C时)
传输介质	铜缆

连接数据

连接技术

连接方式	蝶型弹簧连接
------	--------

尺寸

尺寸图	
宽度	36.2 mm
高度	42 mm
长度	41.9 mm

材料规格

颜色	银色
标识材料	金属
阻燃等级, 符合UL 94	V0
密封材料	NBR
密封材料	NBR
外壳材料	金属
外壳表面材料	镀镍
材料接触表面	Au/Ni

机械特性

机械参数

插 / 拔周期	≥ 100
---------	-------

1608249

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1608249>

环境和真实条件

环境条件


保护等级	IP65/IP67
环境温度（运行）	-40 °C ... 70 °C

安装

安装类型	板前安装
------	------

图纸

尺寸图



面板开口

认证

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1608249>

 UL认证 认证ID: E118976				
	额定电压U _N	额定电流I _N	接线容量AWG	接线容量mm ²
	24 V	16 A	- 14	-

1608249

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1608249>

分类

ECLASS

ECLASS-12.0	27440210
ECLASS-13.0	27440210

ETIM

ETIM 9.0	EC002310
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

产品环境合规性

EU RoHS	
符合《欧盟RoHS物质指令要求》	是, 无豁免
China RoHS	
Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	没有超过限值的危险物质
EU REACH SVHC	
《REACH候选物质注释》(CAS编号)	6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS编号: 119-47-1)
SCIP	4c4a0bf8-ed6d-40ed-af0a-97af66398454