

## CARATTERISTICHE

- **Nylon rinforzato**  
Durabile rinforzato con fibra di vetro
- **Profilo centrale incavato**
- **Foro filettato sagomato di 5,45 mm di diametro**
- **Bulloni esagonali M6 inseriti dall'alto per una facile installazione**
- **Cappucci di copertura neri inclusi per una finitura ordinata**

## Maniglia per cassetto in plastica nera opaca RS Pro, 112mm

Codice RS: 456-589



I prodotti firmati RS approvati per impieghi professionali offrono componenti di qualità professionale in tutte le categorie di prodotti. La nostra gamma di prodotti è stata testata da ingegneri e offre una qualità paragonabile a quella dei marchi leader senza pagare un prezzo eccezionale.

## DESCRIZIONE del

Da RS PRO, un paio di maniglie per cassetti in materiale termoplastico di alta qualità note anche come "maniglie fisse" o "maniglie a ponte". Queste maniglie per cassetti sono realizzate in robusto nylon rinforzato con fibra di vetro di colore nero opaco e sono dotate di un profilo centrale incavato. Le maniglie sono dotate di un foro filettato sagomato, con un diametro di 5,3 mm. I bulloni a testa esagonale M6 sono inseriti dall'alto nel foro filettato per fornire un fissaggio sicuro al cassetto o allo sportello. Inoltre, i fori pre-filettati rendono queste maniglie per cassetti semplici da installare. Con le maniglie sono forniti dei cappucci di copertura di colore nero per nascondere i fissaggi per una finitura ordinata

## Specifiche generali

<b>Materiali</b>	Plastica
<b>Fine</b>	Opaco
<b>Colore</b>	Nero
<b>Applicazione</b>	Le maniglie per cassetti possono essere utilizzate su entrambi i cassetti degli armadietti e. porte per armadietti

## Specifiche meccaniche

<b>Lunghezza</b>	112mm
<b>Altezza</b>	28 mm
<b>Larghezza</b>	22mm
<b>Centri di fissaggio</b>	92mm

## Omologazioni

<b>Conformità/certificazioni</b>	2011/65/EU e 2015/863
----------------------------------	-----------------------



