



### Presentazione

Gamma	Resi9
Tipo prodotto	Cover set
Compatibilità gamma	Opale Resi9
Sistema di installazione del cablaggio	Housing wall trunking
Numero di moduli da 18mm per fila	18
Tipologia fissaggio	Stapled
Norme di riferimento	NFC 15-100 NF EN 50085-2-1

### Caratteristiche tecniche

Materiale	Plastica
Resistenza al fuoco	750 °C conforme a CEI EN 60695-2-11
Attrezzature fornite	1 Coperchio (18 moduli)
Temperatura ambiente	-15...60 °C
Grado di protezione IP	IP40 conforme aCEI EN 60529
Grado di protezione IK	IK08 conforme aCEI 62262 IK08 conforme aEN 50102
Altezza	2600 mm
Larghezza	357 mm
Profondità	64 mm
Colore	Bianco (RAL 9003)

### Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACH	DichiaraREACH
REACH free of SVHC	Si
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)  EU RoHS DichiaraREACH
Toxic heavy metal free	Si
Mercury free	Si
RoHS exemption information	Si
Regolamento RoHS della Cina	DichiaraREACH Della Cina
Informazioni ambientali	Profilo Ambientale Del Prodotto
Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio

Le informazioni presenti in questa documentazione forniscono descrizioni generali e/o caratteristiche tecniche che riguardano le prestazioni dei prodotti contenuti nella documentazione stessa. Queste informazioni non possono essere utilizzate per determinare le possibilità d'impiego e/o l'affidabilità dei prodotti in caso di applicazioni specifiche dell'utente. È responsabilità dell'utente, installatore e/o utilizzatore, eseguire l'analisi dei rischi, nonché la valutazione e i test dei prodotti riguardo le specifiche applicazioni di utilizzo. Schneider Electric Industries SAS o qualunque sua affiliata o sussidiaria non sono da ritenersi responsabili per un uso non corretto delle informazioni contenute in questo documento.