

DisplayPort 1.2 kabel met sluitingen - gecertificeerd, 3 m

Product ID: DISPL3M



De DISPL3M 3 m DisplayPort™ 1.2 kabel met sluitingen biedt een veilige verbinding tussen uw DisplayPort-apparaten en hogere prestaties dan HDMI® of dual link DVI.

De DP-kabel ondersteunt hoge resoluties tot 4k x 2k (4096 x 2160) bij 60 Hz met een maximale HBR2-bandbreedte van 21,6 Gbps. De kabel ondersteunt ook Multi-Stream (MST) voor daisy chaining van meerdere schermen en biedt optionele audio-ondersteuning.

De DISPL3M wordt gedekt door de levenslange garantie van StarTech.com, voor gegarandeerde betrouwbaarheid en zorgt dat digitaal beschermde content goed wordt weergegeven, met zowel HDCP als DPCP.

Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- Sluit een DisplayPort-scherm aan op een pc of andere DisplayPort-bron

Features

- Ondersteunt hoge resoluties tot 4k x 2k
- Ondersteunt High Bit Rate 2 (HBR2) bandbreedte tot 21,6 Gbps
- Neerwaarts compatibel met DisplayPort 1.1
- Ontworpen en vervaardigd volgens DisplayPort 1.2-standaards
- Ondersteunt niet alleen HDCP, maar ook DPCP (DisplayPort Content Protection)
- Gegoten vergrendelbare connectoren met trekcontlasting

Hardware	Warranty	Lifetime
	Aantal geleiders	19
	Brandbestendigheid	CMG goedgekeurd (algemeen doel)
	Connectormateriaal	Nikkel
	Kabelafscherming	Aluminium-Mylar folie met vlechtwerk
	Type kabelmantel	PVC - Polyvinyl Chloride
Connector(en)	Connector A	1 - DisplayPort (20-polig) Vergrendelbaar Mannelijk
	Connector B	1 - DisplayPort (20-polig) Vergrendelbaar Mannelijk
Fysieke eigenschappen	Buitendiameter kabel	7.3 mm [0.3 in]
	Draaddikte	28 AWG
	Gewicht product	210 g [7.4 oz]
	Kabellengte	3 m [9.8 ft]
	Kleur	Zwart
	Lengte product	3 m [9.8 ft]
	Stijl connector	Vergrendelbaar
Verpakkingsinformatie	Verpakkingsaantal	1
	Verzendgewicht (verpakt)	219 g [7.7 oz]
Wat wordt er meegeleverd	Meegeleverd	1 - 3m lange vergrendelbare Displayport 1.2-kabel

Product appearance and specifications are subject to change without notice.