

特点

- 提供多种速度选择
- 各种电压和输出扭矩
- 可靠且高质量
- 铁芯结构

**RS Pro 电机、 24.6 w 、 3 →
7.2 v 直流、 107.3 gcm 、
22356 rpm 、 2.3mm 轴直径**

RS 号: 238-9721



RS 认证产品为您提供所有产品类别的专业品质部件。我们的产品系列经过工程师测试、提供与领先品牌相当的质量、而无需支付高昂的价格。

商品描述属性

RS Pro 电机是一系列具有各种高功率电机的电机、对于变速扭矩、电机速度和电压至关重要。
Durable 结构确保应用符合高标准。

一般规格

输出速度	22356rpm
最大输出扭矩	375gcm
应用	真空吸尘器、空气压缩机、吹风机、电动工具

电气规格

电源电压	3V 至 7.2v
额定功率	19.68W
额定电流	5.25A
失速电流	在 7.2v = 11.2a 时、失速电流 re-380


机械规格

轴直径	2.3mm
核心结构	铁芯
尺寸	27.7mm（直径）x 38mm
长度	38mm
宽度	27.7mm
重量	69g

认证

合规性 / 认证	rohs
----------	------





Dimensions	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
mm	14.55	17.15	37.8	27.7	57.15	2.30	10	27.7	M2.5x5 Taptite	16

Stall Current RE-380 at 7.2v = 11.2A