

# FBS 3-5 GY - 插拔式桥接件

3038972

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3038972>



请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。

插拔式桥接件，针距: 5.2 mm，位数: 3，颜色: 灰色



## 优势

- 2至50位跳线可一步跨接到CLIPLINE complete系统中的50个接线端子上

## 商业数据

|            |                  |
|------------|------------------|
| 订货号        | 3038972          |
| 包装单位       | 50 pc            |
| 最小订货量      | 50 pc            |
| 销售关键代码     | BE2Z2X           |
| 产品关键代码     | BE2Z2X           |
| 目录页面       | 页码403 (C-1-2019) |
| GTIN       | 4017918888305    |
| 单件重量（含包装）  | 2.526 g          |
| 单件重量（不含包装） | 2.526 g          |
| 原产地        | DE               |

## 技术数据

## 产品属性

|      |        |
|------|--------|
| 产品类型 | 插拔式桥接件 |
| 位数   | 3      |
| 针距   | 5.2 mm |

## 电气特性

|        |                                                                |
|--------|----------------------------------------------------------------|
| 最大负载电流 | 24 A (如果用在不同的模块式接线端子上, 则跳线的电流值可能有所不同。可在各模块式接线端子的附件数据中找到准确的数值。) |
|--------|----------------------------------------------------------------|

## 连接数据

|        |                                                                |
|--------|----------------------------------------------------------------|
| 最大负载电流 | 24 A (如果用在不同的模块式接线端子上, 则跳线的电流值可能有所不同。可在各模块式接线端子的附件数据中找到准确的数值。) |
|--------|----------------------------------------------------------------|

## 尺寸

|    |        |
|----|--------|
| 针距 | 5.2 mm |
|----|--------|

## 材料规格

|               |               |
|---------------|---------------|
| 颜色            | 灰色 (RAL 7042) |
| 标识材料          | 铜缆            |
| 阻燃等级, 符合UL 94 | V0            |
| 绝缘材料          | PA            |

## 环境和真实条件

## 环境条件


|              |                                                                |
|--------------|----------------------------------------------------------------|
| 环境温度 (运行)    | -60 °C ... 110 °C (考虑到自加热在内的工作温度范围; 有关最高短期工作温度, 请参见电气特性相对温度指数) |
| 环境温度 (存放/运输) | -25 °C ... 60 °C (短期内 (不超过24 小时), -60 °C到+70 °C)               |
| 环境温度 (组装)    | -5 °C ... 70 °C                                                |
| 环境温度 (执行)    | -5 °C ... 70 °C                                                |
| 允许湿度 (运行)    | 20 % ... 90 %                                                  |
| 允许湿度 (存放/运输) | 30 % ... 70 %                                                  |

## 安装

|      |       |
|------|-------|
| 安装类型 | 插拔式安装 |
|------|-------|

## 图纸

示意图



# FBS 3-5 GY - 插拔式桥接件

3038972

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3038972>



## 分类

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-12.0 | 27141140 |
| ECLASS-13.0 | 27250303 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC000489 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
|-------------|----------|

# FBS 3-5 GY - 插拔式桥接件



3038972

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3038972>

## 产品环境合规性

|                                        |                  |
|----------------------------------------|------------------|
| EU RoHS                                |                  |
| 符合《欧盟RoHS物质指令要求》                       | 是, 无豁免           |
| China RoHS                             |                  |
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E           |
|                                        | 没有超过限值的危险物质      |
| EU REACH SVHC                          |                  |
| 《REACH候选物质注释》( CAS编号 )                 | 相关物质重量百分比不超过0.1% |

Phoenix Contact 2025 Å© - 保留所有权利  
<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯（中国）投资有限公司总部  
南京市江宁经济开发区菲尼克斯路36号  
（江宁236信箱）邮编：211100  
025-52121888  
[phoenix@phoenixcontact.com.cn](mailto:phoenix@phoenixcontact.com.cn)