

CARACTERISTIQUES

- Le bouton à vis GRUB se moule dans une grande variété de tailles d'axe et Matériaux
- Disponibles en diamètres de 11,6 à 28 mm, avec capuchons rouges, noirs ou gris

Bouton de potentiomètre de RS Pro, type à vis sans tête, diamètre de bouton de 12 mm, noir, axe de 4

RS code commande : 259-6856



Les produits homologués par RS vous apportent des pièces de qualité professionnelle dans toutes les catégories de produits. Notre gamme de produits a été testée par des ingénieurs et fournit une qualité comparable aux plus grandes marques sans avoir à payer un prix élevé.

Description du produit

Ce potentiomètre à bouton à vis sans tête de notre propre marque RS Pro est conçu pour être utilisé pour l'équipement professionnel pour commander des appareils électriques tels que les commandes de volume sur l'équipement audio.

Caractéristiques générales

Couleur du corps	Noir
Couleur de l'indicateur	Blanc
Matériau	Plastique
Type de bouton	Vis GRUB
Applications	Comparaison de l'emf d'une pile de batterie avec une cellule standard, Mesure de la résistance interne d'une pile de batterie, Mesure de la tension sur une branche d'un circuit

Spécifications mécaniques

Taille de l'axe	4mm
Diamètre du bouton	12 mm
Hauteur de bouton	10 mm

Homologations

Conformité/certifications	EN61340
----------------------------------	---------



Dimensions: mm

