

Principales

Gamme de produit	Harmony XAW
Type de produit ou équipement	Poste de commande complet
Nom de l'appareil	XAWG
Application de la boîte pendante	Fonction d'arrêt d'urgence
Matière	Renforcé avec des fibres de verre
Remise à zéro	Tourner pour déverrouiller
Composition de la boîte de commande	1 bouton-poussoir Ø40 mm coup de poing, rouge, à verrouillage brusque 1 "O" + 1 "O"

Complémentaires

Couleur de la base du boîtier	Noir
Couleur du capot	Noir
Entrée de câble	1 entrée pour presse-étoupe ISO M20
Largeur	80 mm
Profondeur	70 mm
Hauteur	146 mm
Poids du produit	0,660 kg
Marquage	Ex ib IIIC T85°C Db IP65
Endurance mécanique	300000 cycle
Protection contre les courts-circuits	10 A cartouche fusible type gG
[Ie] courant assigné d'emploi	3 A à 240 V, AC-15, A600 6 A à 120 V, AC-15, A600 0,1 A à 600 V, DC-13, Q600 0,27 A à 250 V, DC-13, Q600 0,55 A à 125 V, DC-13, Q600 1,2 A à 600 V, AC-15, A600

Environnement

Température de l'air ambiant en fonctionnement	-20...60 °C
Catégorie de surtension	II se conformer à CEI 60536
Degré de protection IP	IP65 se conformer à CEI 60529
Normes	CEI 60079-0:2009 EN 60079-31:2009 CEI 60947-5-4 CEI 61000-6-2 CEI 60947-1 CEI 60947-5-1 CEI 60079-0:2007 CEI 60079-31:2008 CEI 60947-5-5 ISO 13850
Règlement Européen	94/9/CE - directive ATEX
Zone poussière	Zone 21 - 22
Certifications du produit	INERIS 04ATEX0023X

Durabilité de l'offre

Régulation REACH	 Déclaration REACH
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
Mercury free	Oui
RoHS exemption information	 Oui
Régulation RoHS Chine	 Déclaration RoHS Pour La Chine