

产品参数表

规格



Vario 主极模块 (适用于V01本体), 20A

VZ01

主要信息

产品系列	TeSys
产品短名	VZ
产品类型	附加相线极
性能等级	高性能
极数	1P
触点类型	1 NO
产品适用范围	V01
适用范围	TeSys TeSys VARIO 负荷开关
电网类型	DC AC
电网频率	50/60 Hz
适用于隔离	适用

补充信息

安装位置	左 右
额定工作电压 [Ue]	690 V AC 50/60 Hz
额定冲击耐受电压 [Uimp]	8 kV
约定发热电流 [Ith]	20 A
约定封闭发热电流 [Ithe]	16 A
机械寿命	100000 次
电气寿命	100000 次 AC-21 30000 次 DC-1...5
接线能力	电源回路: 螺栓紧固 电缆 6 mm² 电缆选型: 软线 - 带接线端子 电源回路: 螺栓紧固 电缆 10 mm² 电缆选型: 硬线
紧固扭矩	电源回路: 2.1 N.m 通过 螺栓紧固
高度	74 mm
宽度	16 mm
深度	35 mm
净重	0.05 kg

环境

符合标准	IEC 60947-3
------	-------------

免责声明：本文档不构成任何保证，不适用于特定用途，产品的适用性由用户自行负责。

产品认证	GL CSA UL UKCA
防护措施	TC
IP 保护等级	IP20 conforming to IEC 60529
抗冲击、震动性能	抗震性能 10...150 Hz (1 gn) 符合 IEC 60068-2-6 抗冲击性能 11 ms (30 gn) 符合 IEC 60068-2-27
运行温度	-20...50 °C
耐火及耐异常高温能力	960 °C 符合 IEC 60695-2-1

包装单位

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	3.7 cm
Package 1 Width	9.0 cm
Package 1 Length	5.5 cm
Package 1 Weight	46.0 g
Unit Type of Package 2	S02
Number of Units in Package 2	69
Package 2 Height	15.0 cm
Package 2 Width	30.0 cm
Package 2 Length	40.0 cm
Package 2 Weight	3.576 kg

合同保修

保修单	18 months
-----	-----------



Green Premium™ 标签 是施耐德电气致力于提供具备一流环保性能的产品的承诺。Green Premium 承诺遵守最新法规、倡导对环境影响透明度并生产可再循环和低 Co₂ 产品。

[了解有关Green Premium的更多信息 >](#)


透明


RoHS/REACH

健康安全绩效

- ✓

无有毒重金属
- ✓

无汞
- ✓

Rohs 豁免信息

是
- ✓

无 Pvc
- ✓

无卤素产品

认证与标准

Reach法规	REACH 声明
欧盟RoHS指令	符合豁免条件
中国 RoHS 管理办法	中国 ROHS 声明 中国 ROHS 管控范畴之外的产品。物质声明报告
环境披露	产品环境文件
Weee	该产品必须经特定废物回收处理后弃置于欧盟市场，绝不可丢弃于垃圾桶中。
流通资料	无需具体的回收操作