

# CEC PTPOWER 95/185 - 盖板

1056087

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1056087>



请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。

盖板，黄色，标识: 闪电图案，安装方式: 插拔式



## 优势

- 电源连接端子进行了可靠的覆盖，并用警告标志标识
- 这样可以防止接线点被意外操作

## 商业数据

订货号	1056087
包装单位	10 pc
最小订货量	10 pc
销售关键代码	BE2ZWX
产品关键代码	BE2ZWX
目录页面	页码421 (C-1-2019)
GTIN	4055626694344
单件重量 (含包装)	7.38 g
单件重量 (不含包装)	7 g
原产地	PL

# CEC PTPOWER 95/185 - 盖板

1056087

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1056087>



## 技术数据

### 产品属性

产品类型	印有警告标识
类型	封闭壳体
标识	
打印	闪电图案

### 尺寸

宽度	24.4 mm
高度	56.4 mm
深度	56.4 mm

### 材料规格

颜色	黄色 (RAL 1018)
标识材料	PA
阻燃等级 , 符合UL 94	V0

### 环境和真实条件

环境条件	
环境温度 ( 运行 )	-60 °C ... 105 °C ( 最高短期工作温度 , 电气特性相对温度。 )
环境温度 ( 存放/运输 )	-25 °C ... 60 °C ( 短期内 ( 不超过24 小时 ) , -60 °C 到 +70 °C )
环境温度 ( 组装 )	-5 °C ... 70 °C
允许湿度 ( 存放/运输 )	30 % ... 70 %

### 标准和规范

耐摩擦度	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
------	-----------------------------

### 安装

安装类型	插拔式
------	-----

# CEC PTPOWER 95/185 - 盖板

1056087

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1056087>



## 分类

### ECLASS

ECLASS-12.0	27281107
ECLASS-13.0	27281107

### ETIM

ETIM 9.0	EC001777
----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	55121700
-------------	----------

# CEC PTPOWER 95/185 - 盖板

1056087

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1056087>



## 产品环境合规性

### EU RoHS

符合《欧盟RoHS物质指令要求》

是, 无豁免

### China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)

EFUP-E

没有超过限值的危险物质

### EU REACH SVHC

《REACH候选物质注释》( CAS编号 )

相关物质重量百分比不超过0.1%

Phoenix Contact 2025 © - 保留所有权利

<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯（中国）投资有限公司总部  
南京市江宁经济开发区菲尼克斯路36号  
(江宁236信箱) 邮编：211100  
025-52121888  
[phoenix@phoenixcontact.com.cn](mailto:phoenix@phoenixcontact.com.cn)