

操作器

45-
2736.1910.000

分销方
Rs-online



<https://rs-online.eao.com/component/45-2736.1...>

您的产品:



45-2736.1910.000 操作器

正面

正面尺寸:	Ø 40 mm
正面形式:	圆形
前挡圈颜色:	黑色
前挡圈材质:	塑料

安装

设计:	凸起的
安装开孔:	Ø 22.3 mm
安装类型:	面板安装

操作

灯罩颜色:	黑色
灯罩材质:	塑料
灯罩发光:	不发光的
灯罩形状:	蘑菇头
灯罩透明度:	不透明

机械特性

开关动作:	自锁
释放方式:	旋转解锁
机械寿命:	300 000 次
工作频率:	Max. 600/h

重量: 0.051 kg

环境条件


正面IP等级: IP66 , IP67 , IP69K
工作温度: - 25 °C ... + 70 °C
储存温度: - 40 °C ... + 80 °C
抗冲击能力: 根据 IEC 60068-2-27: 11 ms, 50 g, Halbsinus
耐振动能力: 根据 IEC 60068-2-6: 20 ... 500 Hz: 5 g
耐候性: 工作过程中根据 IEC 60721: 3K6, 3C3, 3S2, 3M6

证书


REACH: REACH compliant
RoHS: RoHS compliant
标准: IEC EN 60204-1

其他

简述: 操作器, Ø 22.3 mm, Ø 40 mm, 蘑菇头, 不发光的, 黑色, 塑料, 不透明, 圆形, 黑色, 塑料, 自锁, IP66 , IP67 , IP69K, 旋转解锁
尺寸: Ø 40 mm
外壳材质: 塑料
产品属性: 顺时针旋转解锁
提示: 根据DIN EN ISO 13850和EN 60204-1应用
接线图:



安装开孔:



外形尺寸:

