

特点

- 耐高温和耐油性
- 温度范围 -15°C 至 +200°C
- 极佳的阻燃性、耐候性、抗氧化性和耐臭氧化性
- o 形环系列提供各种尺寸

RS Pro 橡胶合成橡胶 o 形密封圈、7.65mm 孔、11.11mm 外径

RS 号: 129-038



RS 认证产品为您提供所有产品类别的专业品质部件。我们的产品系列经过工程师测试、提供与领先品牌相当的质量、而无需支付高昂的价格。

产品说明

RS Pro 环具有广泛的耐化学性。这种材料还高度抗氧化、紫外线暴露、霉菌、天气、臭氧和模具、使这些 O 形环特别适用于比丁腈 O 形环更恶劣的环境

一般规格

类型	O 形环密封圈
材料	碳氟化合物合成橡胶
应用	汽车；管道；航空；一般工程
耐受	矿物液压油和润滑脂
套件内装物品	8 件装

机械规格

内径	7.65mm
外径	11.11mm
厚度	1.78mm
硬度	70 肖氏
拉伸强度	14N/mm ²
断裂点伸长率	250%
比重	1.372
密度	1.3g/cm ³
耐热	经测试可在 100°C 下工作 70 小时
压缩套件 22h 交流 /100°C	14%
卷更改	-5.57%

操作环境规格

最低工作温度	-20°C
最高工作温度	200°C
玻璃过渡温度	-35°C

认证

合规性 / 认证	ce / ur / cur
----------	---------------