

# Hoja de características del producto

## Características

# RBC17

## replacement battery cartridge #17 (\*\*)



### Principal

Tipo de producto o componente	Replacement battery cartridge (**)
Tipo de batería	Batería de plomo y ácido
Marca del producto	Schneider Electric

### Complementario

Número de baterías	1
Capacidad de la batería	108 Ah
Montaje del dispositivo	Enclosed battery cartridge (**)
Vida de la batería	3...5 yr
Color	Negro
Peso del producto	2.59 kg
Altura	65 mm
Anchura	94 mm
Profundidad	151 mm
Cantidad por juego	Juego de 12

### Entorno

Humedad relativa	0...95 % (en funcionamiento) 0...95 % (almacenamiento)
Altitud máxima de funcionamiento	0...3000 m
Altitud de almacenamiento	0...15000 m
Temperatura ambiente de funcionamiento	0...40 °C
Temperatura ambiente de almacenamiento	-5...-45 °C

### Sostenibilidad de la oferta

Estado de la oferta sostenible	Producto no Green Premium
RoHS (código de fecha: AASS)	Conforme - desde 0623 - Declaración de conformidad de Schneider Electric

 Declaración de conformidad de Schneider Electric

---

REACH

La referencia no contiene SVHC  
La referencia no contiene SVHC

---

Información Logística

---

País de Origen

Irlanda

---