Fiche technique du produit
Caractéristiques

NSYCR10WU2C
ClimaSys CR - résistance chauffante isolée - 10W - 110..250V

Statut commercial : Commercialisé

Principales

Gamme	ClimaSys
Nom du produit	ClimaSys CR
Fonction produit	Résistance chauffante
Plage de puissance	10 W
Tension d'entrée	110 à 250 V% AC 50/60 Hz
Raccordement électrique	2 bornes à vis 2,5 mm²

Complémentaires

Position de montage	Verticale
Température de fonctionnement	-40…70 °C
Degré d'étanchéité IP	IP20
Classe d'isolation électrique	Classe II
Certifications du produit	UL VDE
Matière	Aluminium extrudé pour corps Plastique pour couvercle
Hauteur	Externe: 98 mm
Largeur	Externe: 38 mm
Profondeur	Externe: 75 mm
Conditions d'utilisation	Une protection électrique est nécessaire Les résistances doivent être installés avec un contrôleur thermique Enveloppe étanche
Mode de fixation	Par clips
Support de montage	Rail DIN 35 mm

Durabilité de l'offre

RoHS (code date: AnnéeSemaine)	Se conformer - depuis 0940 - Déclaration de conformité Schneider Electric Déclaration de conformité Schneider Electric
REACh	Référence ne contenant pas de SVHC au-delà du seuil Référence ne contenant pas de SVHC au-delà du seuil

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Garantie contractuelle

Période	18 mois